

## Folha de dados técnicos

## Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional

N.º do art.: 50151112

KF-LY-77TZ-30

### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Notas
- Outras informações
- Acessórios



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Série	KF
Princípio de funcionamento	Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo	Fibra de transmissor e receptor
Aplicação	Aplicações gerais

### Dados óticos

Saída do feixe de luz	Lateral
Núcleo de fibra	Núcleo de fibra única
Material do núcleo de fibra	Plástico
Diâmetro de fibra ativa	1 mm
Alcance com LV461	0 ... 250 mm
Alcance com LV462	0 ... 430 mm
Alcance com LV463	0 ... 750 mm
Alcance com LV463.XV	0 ... 1.125 mm
Alcance com LV463.XR	0 ... 1.350 mm
Alcance com LV463I.XR	0 ... 2.025 mm

### Dados de medição

Diâmetro mínimo do objeto	0,5 mm
---------------------------	--------

### Dados mecânicos

Execução	Cilíndrico
Diâmetro de fora	2,2 mm
Material do cabeçote	Aço inox
Tipo	Fibras óticas de plástico (KF)
Comprimento da fibra	3.000 mm
Material da bainha de fibra	PE
Fixação da cabeça de detecção	M4
Raio de curvatura mínimo (dinâmico)	R2
Rosca métrica na manga de fibra ótica	Não
Instalação	Flexível
Amortecimento com $\lambda = 650$ nm	210 dB/km

### Dados do ambiente


Temperatura ambiente, operação	-40 ... 70 °C
--------------------------------	---------------

### Classificação

Número da pauta aduaneira	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



## Notas



### Respeitar a utilização prevista!



- ⌘ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.
- ⌘ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ⌘ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.

## Outras informações

- Produtos adequados para a operação desta fibra ótica são os amplificadores de fibras óticas LV461, LV462B, assim como LV463, LV463.XV e LV463.XR.
- O alcance máximo é limitado pelo comprimento da fibra ótica.
- Alcance medido para um objeto branco (90% de remissão) com a seguinte configuração no amplificador de fibra óticas:
  - tempo máx. de resposta
  - amplificação máx.
  - limiar de chaveamento mín.

## Acessórios

### Generalidades

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50135984	KF-PT-SS-619	Invólucro de proteção	Tipo de artigo: Mangueira de proteção para a proteção mecânica de cabos plásticos de fibra ótica Adequado para: Fibras óticas de plástico Comprimento: 1.900 mm Diâmetro de fora: 4,6 mm Diâmetro de dentro: 3 mm Material: Aço inox
	50117779	KL-M02	Lente de anteposição	Funções: Colimado Tipo de fixação: Parafusável
	50117784	KL-M06	Lente de anteposição	Funções: Colimado Tipo de fixação: Parafusável
	50117782	KL-SM02	Lente de anteposição	Funções: Desvio de 90° Tipo de fixação: Parafusável
	50117785 **	KLC-4530	Ferramenta	Tipo: Ferramenta de corte

\*\* Incluído entre o material fornecido

### Nota



- ⌘ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.