

技術データシート

プラスチック・ライトガイド ボタン

製品番号: 50117765

KFX-ET-20ML-20

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	KFX
動作原理	スキャン原理
使用分野	一般的なアプリケーション

特別モデル

特別モデル	平面検出
-------	------

光学的仕様

ビーム射出口	前面に
ファイバーコア	マルチファイバコア
素材 ファイバーコア	プラスチック
作動中のファイバー直径	0.265 mm x 16 個数
LV461のレンジ	0 ... 70 mm
LV462のレンジ	0 ... 120 mm
LV463のレンジ	0 ... 210 mm
LV463.XVのレンジ	0 ... 315 mm
LV463.XRのレンジ	0 ... 380 mm
LV463i.XRのレンジ	0 ... 570 mm

測定データ

最小検出体直径	1 mm
---------	------

機械の仕様

外形	角型
外径	2.2 mm
ヘッドの素材	プラスチック
種類	キンク防止付きプラスチック・ ライトガイド (KFX)
ファイバー長	2,000 mm
ライトフィールドの幅	14.5 mm
ファイバクラッドの素材	PE
プローブの取り付け	2 x M3
最小曲げ半径 (動的)	R25
敷設	スタンダード
λ= 650nmでの減衰	210 dB/km

周囲データ


周囲温度、動作時	-55 ... 70 °C
----------	---------------

分類

関税分類番号	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



注意



目的に合ったご利用にご注意ください！



- ⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

その他の情報

- この光ファイバーの動作に適した製品は、光ファイバーアンプLV461、LV462BならびにLV463、LV463.XVおよびLV463.XRです。
- 最大検出範囲は、光ケーブルの長さによって制限されています。
- 次の設定の光ファイバー増幅器を使って白いオブジェクト（90%の拡散反射）に計測された検出範囲：
 - 最大応答時間
 - 最大増幅
 - 最小スイッチ閾値

アクセサリ

一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50135984	KF-PT-SS-619	保護管体	製品の種類: プラスチック光ファイバを機械的保護するための保護チューブ 適している: プラスチック・ライトガイド 長さ: 1,900 mm 外径: 4.6 mm 内径: 3 mm 素材: ステンレス
	50117785 **	KLC-4530	工具	種類: 切断工具

** 同梱されています

注意



- ⚠ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。