

Hoja técnica

Amplificador para el control de doble hoja

Código: 50106807

VDB 14B/2

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Serie	14
Principio físico	Capacitivo
	Ultrasonidos
Aplicación	Control de doble hoja

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de alimentación U_B	18 ... 30 V, CC
-------------------------------	-----------------

Salidas

Número de salidas digitales	7 Unidad(es)
-----------------------------	--------------

Salidas

Tipo	Salida digital
------	----------------

Salida 1

Elemento de conmutación	Transistor, NPN
-------------------------	-----------------

Salida 2

Elemento de conmutación	Transistor, NPN
-------------------------	-----------------

Salida 3

Elemento de conmutación	Transistor, NPN
-------------------------	-----------------

Salida 4

Elemento de conmutación	Transistor, NPN
-------------------------	-----------------

Respuesta temporal

Frecuencia de conmutación	200 Hz
---------------------------	--------

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
------------------	-------

Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	99 mm x 35 mm x 160 mm
Material de carcasa	Metal
Carcasa de metal	Aluminio
Peso neto	450 g

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
------------------	-------

Conexión 2

Tipo de conexión	Conector redondo
Número de polos	3 polos

Conexión 3

Tipo de conexión	Conector redondo
Número de polos	5 polos

Operación e Indicación

Tipo de indicación	LED
--------------------	-----

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	0 ... 40 °C
----------------------------------	-------------


Certificaciones

Índice de protección	IP 54
Clase de seguridad	III
Sistema de normas vigentes	IEC 60947-5-2

Clasificación

Número de arancel	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Accesorios**Sistema de conexión - Cables de conexión**

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50037339	BK7 KB-140-5000-20	Cable de conexión	Conexión 1: Sub-D, Axial, Conector hembra, 26 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: Sí Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PVC

Nota

Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.