

## 기술 데이터 시트

### 접속 장치

품목 번호: 53800150

CU400P-3M12

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 적합한 적용 대상: | 안전 레이저 스캐너 RSL 420P |
|            | 안전 레이저 스캐너 RSL 450P |
|            | 안전 레이저 스캐너 RSL 455P |

연결

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 연결     | 3 개수                      |
| 연결 1   |                           |
| 기능     | 전원 공급                     |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                    |
| 나사 크기  | M12                       |
| 유형     | Male                      |
| 재료     | 금속                        |
| 핀 개수   | 4 핀                       |
| 엔코딩    | A-코딩됨                     |
| 연결 2   |                           |
| 기능     | PROFINET/PROFIsafe 통신, 입력 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                    |
| 나사 크기  | M12                       |
| 유형     | 암                         |
| 재료     | 금속                        |
| 핀 개수   | 4 핀                       |
| 엔코딩    | D-코딩됨                     |
| 연결 3   |                           |
| 기능     | PROFINET/PROFIsafe 통신, 출력 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                    |
| 나사 크기  | M12                       |
| 유형     | 암                         |
| 재료     | 금속                        |
| 핀 개수   | 4 핀                       |
| 엔코딩    | D-코딩됨                     |

기술 데이터

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 140.2 mm x 93.8 mm x 142 mm |
| 하우징 재료           | 금속                          |
| 금속 하우징           | 아연 다이캐스팅                    |
| 순중량              | 1,700 g                     |
| 하우징 색상           | 흑색                          |
| 고정 방식            | 바요넷 시스템                     |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0   | 27279290 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27272791 |
| ECLASS 11.0  | 27272791 |
| ECLASS 12.0  | 27272791 |
| ECLASS 13.0  | 27272791 |
| ECLASS 14.0  | 27272791 |
| ECLASS 15.0  | 27272791 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |

전기 연결


연결 1

XD1

|         |           |
|---------|-----------|
| 기능      | 전원 공급     |
| 연결부 종류  | 원형 커넥터    |
| 나사 크기   | M12       |
| 유형      | Male      |
| 재료      | 금속        |
| 핀 개수    | 4 핀       |
| 엔코딩     | A-코딩됨     |
| 플러그 하우징 | FE/SHIELD |

핀      핀 지정


|   |      |
|---|------|
| 1 | +24V |
| 2 | EA1  |
| 3 | 0V   |
| 4 | EA2  |



전기 연결

| 연결 2    |                           | XF1 |
|---------|---------------------------|-----|
| 기능      | PROFINET/PROFIsafe 통신, 입력 |     |
| 연결부 종류  | 원형 커넥터                    |     |
| 나사 크기   | M12                       |     |
| 유형      | 암                         |     |
| 재료      | 금속                        |     |
| 핀 개수    | 4 핀                       |     |
| 엔코딩     | D-코딩됨                     |     |
| 플러그 하우징 | FE/SHIELD                 |     |

| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | TD+  |
| 2 | RD+  |
| 3 | TD-  |
| 4 | RD-  |



| 연결 3    |                           | XF2 |
|---------|---------------------------|-----|
| 기능      | PROFINET/PROFIsafe 통신, 출력 |     |
| 연결부 종류  | 원형 커넥터                    |     |
| 나사 크기   | M12                       |     |
| 유형      | 암                         |     |
| 재료      | 금속                        |     |
| 핀 개수    | 4 핀                       |     |
| 엔코딩     | D-코딩됨                     |     |
| 플러그 하우징 | FE/SHIELD                 |     |

| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | TD+  |
| 2 | RD+  |
| 3 | TD-  |
| 4 | RD-  |

