

Technisches Datenblatt Signalsäulenelement

Art.-Nr.: 50142454

A7-MP2-400

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Hinweise
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Serie A7

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses Klemme
 Art der Klemme Zugfedertechnik

Mechanische Daten

Bauform zylindrisch
 Abmessung (Ø x L) 70 mm x 500 mm
 Werkstoff Gehäuse Kunststoff
 Nettogewicht 227 g
 Farbe Gehäuse grau
 Ausführung des Befestigungsteils Fußmontage
 Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar / horizontal
 schraubbar / vertikal
 Art des Befestigungsteils 180° justierbar in 15° Intervallen
 Modulaufnahme einseitig
 Anzahl Endkappen 1 St.

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 60 °C

Zertifizierungen


Schutzart IP 66
 Zulassungen CE
 CSA

Klassifikation

Zolltarifnummer 85318070
 ECLASS 5.1.4 27371234
 ECLASS 8.0 27371234
 ECLASS 9.0 27371234
 ECLASS 10.0 27371234
 ECLASS 11.0 27371234
 ECLASS 12.0 27371234
 ECLASS 13.0 27371234
 ECLASS 14.0 27371234
 ECLASS 15.0 27371234
 ECLASS 16.0 27371234
 ETIM 5.0 EC001259
 ETIM 6.0 EC001259
 ETIM 7.0 EC001259
 ETIM 8.0 EC001259
 ETIM 9.0 EC001259
 ETIM 10.0 EC001259
 UNSPSC 26.08 32151500

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Zugfedertechnik
Polzahl	6 -polig

Klemme

Belegung

B	blau
G	grün
A	orange/gelb
R	rot
0 V	GND
W	weiß/Buzzer

Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz. ☞ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen. ☞ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.

Zubehör

Muting - Montagesysteme

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50142896	A7-MW2	Signalsäulenelement	Bauform: L-Form Ausführung: Winkel L-Form Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
	50143660	A7-MW2.5	Signalsäulenelement	Bauform: L-Form Ausführung: Winkel L-Form Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung

Allgemein

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50135462	A7-V1-BZ1-M	Signalsäulenelement	Signalgebung: akustisch Stromaufnahme, max.: 70 mA Bauform: zylindrisch Befestigung: Bajonettsystem Bedienelemente: Dip-Schalter, 225°-Potentiometer Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Schutzart: IP 66 Tonart: Dauer- oder Pulston Schalldruck: 100 dB Tonanzahl: 8 St.
	50138151	A7-V1-BZ2-S	Signalsäulenelement	Signalgebung: akustisch Stromaufnahme, max.: 30 mA Bauform: zylindrisch Befestigung: Bajonettsystem Bedienelemente: 225°-Potentiometer Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Schutzart: IP 66 Tonart: Dauerton Schalldruck: 105 dB Tonanzahl: 1 St.
	50135457	A7-V1-DS-R-T	Signalsäulenelement	Signalgebung: optisch Stromaufnahme, max.: 50 mA Bauform: zylindrisch Befestigung: Bajonettsystem Leuchtmittel: LED/24V Signalbild: Dauerlicht Kalottenfarbe: rot Abstrahlwinkel: 360° Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Schutzart: IP 66

Zubehör

Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.