

## 기술 데이터 시트

## 안전 라이트 커튼 수신기

품목 번호: 68017204

MLC510R20-450H/A

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 적합한 송신기
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|        |                |
|--------|----------------|
| 시리즈    | MLC 500        |
| 장치 종류  | 수신기            |
| 캐스케이딩  | Host           |
| 포함됨    | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
| 어플리케이션 | 손 보호           |

특성변수

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 유형                     | 4, IEC/EN 61496      |
| SIL                    | 3, IEC 61508         |
| SILCL                  | 3, IEC/EN 62061      |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1    |
| PFH <sub>D</sub>       | 7.73E-09 시간당         |
| 사용 시간 T <sub>M</sub>   | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리                   | 4, EN ISO 13849      |

보호필드 데이터

|         |        |
|---------|--------|
| 분해능     | 20 mm  |
| 보호필드 높이 | 450 mm |

광학 데이터

|      |                 |
|------|-----------------|
| 빔 개수 | 36 개수           |
| 동기화  | 송신기와 수신기 사이 시각적 |

전기 데이터

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 보호 회로                  | 과전압 방지장치<br>단락 방지 |
| 성능 데이터                 |                   |
| 공급전압 점검 U <sub>B</sub> | 26.5 ... 31.6 V   |
| AS-i 회로 전류 소비          | 150 mA            |

시간 응답

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 응답 시간     | 9 ms, Middle Guest/Guest 장치의 반응 시간 포함 |
| 재시동 지연 시간 | 100 ms                                |

인터페이스

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 종류                 | AS 인터페이스, 작업 안전       |
| AS-i               |                       |
| 기능                 | 진행                    |
| AS-i 프로파일          | S-0.B.F               |
| 슬레이브 주소            | 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0 |
| AS-i 사양에 따른 사이클 시간 | 최대 5ms ms             |

연결

|        |          |
|--------|----------|
| 연결     | 2 개수     |
| 연결 1   |          |
| 기능     | 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터   |
| 나사 크기  | M12      |
| 재료     | 금속       |
| 핀 개수   | 5 핀      |

연결 2

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 기능     | 캐스케이드 Guest Out        |
|        | 캐스케이드 Middle Guest Out |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블         |
| 케이블 길이 | 330 mm                 |
| 덮개 재료  | PUR                    |
| 나사 크기  | M12                    |
| 재료     | 플라스틱                   |
| 핀 개수   | 8 핀                    |

케이블 특성

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 허용 도체 단면, 일반         | 0.25 mm² |
| 연결 케이블 길이, 최대        | 100 m    |
| 부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 200 Ω    |

기술 데이터

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 516 mm x 53 mm      |
| 하우징 재료           | 금속                          |
| 금속 하우징           | 알루미늄                        |
| 렌즈 커버 재료         | 플라스틱 / PMMA                 |
| 최종 캡 재료          | 아연 다이캐스팅                    |
| 순중량              | 675 g                       |
| 하우징 색상           | 황색, RAL 1021                |
| 고정 방식            | 고정 브라켓<br>스위블 마운트<br>슬롯 마운팅 |

조작 및 표시

|        |      |
|--------|------|
| 표시 방식  | LED  |
| LED 개수 | 2 개수 |

환경 데이터

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도      | 0 ... 55 °C   |
| 보관 시 주변 온도      | -30 ... 70 °C |
| 상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 %    |

인증

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 보호 등급 | IP 65                               |
| 보호 등급 | III                                 |
| 인증    | c TÜV NRTL US<br>c UL US<br>TÜV Süd |
| 진동 내성 | 50 m/s²                             |
| 충격 내성 | 100 m/s²                            |
| 미국 특허 | US 6,418,546 B                      |

## 기술 데이터

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0   | 27272704 |
| ECLASS 9.0   | 27272704 |
| ECLASS 10.0  | 27272704 |
| ECLASS 11.0  | 27272704 |
| ECLASS 12.0  | 27272704 |
| ECLASS 13.0  | 27272704 |
| ECLASS 14.0  | 27272704 |
| ECLASS 15.0  | 27272704 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

효과적인 보호필드 높이 계산  $H_{PFE} = H_{PFN} + B + C$



$H_{PFE}$  효과적으로 작용하는 보호필드 높이 = 467mm

$H_{PFN}$  공칭 보호필드 높이 = 450mm

A 전체 높이 = 516mm

B 7mm

C 10mm

R 효과적인 보호필드 높이  $H_{PFE}$ 는 광학 영역의 치수를 넘어 R로 표시된 원의 외부 가장자리까지입니다.


전기 연결

연결 1

|        |          |
|--------|----------|
| 기능     | 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터   |
| 나사 크기  | M12      |
| 유형     | Male     |
| 재료     | 금속       |
| 핀 개수   | 5 핀      |
| 엔코딩    | A-코딩됨    |

핀      핀 지정

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | n.c.   |
| 3 | AS-i - |
| 4 | n.c.   |
| 5 | n.c.   |



연결 2

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 기능      | 캐스케이드 Guest Out        |
| 연결부 종류  | 캐스케이드 Middle Guest Out |
| 케이블 길이  | 원형 커넥터가 있는 케이블         |
| 케이블 길이  | 330 mm                 |
| 덮개 재료   | PUR                    |
| 케이블 색상  | 흑색                     |
| 와이어 단면  | 0.14 mm²               |
| 스트랜딩 종류 | 페어 스트랜딩(Twisted Pair)  |
| 나사 크기   | M12                    |
| 유형      | 암                      |
| 재료      | 플라스틱                   |
| 핀 개수    | 8 핀                    |
| 엔코딩     | A-코딩됨                  |

조작 및 표시

| LED | 디스플레이          | 의미                              |
|-----|----------------|---------------------------------|
| 1   | 꺼짐             | 장치 꺼짐                           |
|     | 적색, 연속 점등      | 보호필드 중단됨                        |
|     | 적색, 깜빡임, 1Hz   | 외부 오류                           |
|     | 적색, 깜빡임, 10Hz  | 내부 오류                           |
|     | 녹색, 깜빡임, 1Hz   | 보호필드 비어 있음, 약한 신호               |
|     | 녹색, 연속 점등      | 보호필드 비어 있음                      |
| 2   | 꺼짐             | 전압 없음                           |
|     | 켜짐             | OSSD 꺼짐, 전송 채널 C2               |
|     | 녹색, 연속 점등      | AS-i Slave가 AS-i 마스터와 통신함       |
|     | 적색, 연속 점등      | AS-i Slave가 AS-i 마스터와 통신하지 않음   |
|     | 황색, 깜빡임        | AS-i Slave의 어드레스 0이 유효하지 않음     |
|     | 적색 깜빡임         | AS-i Slave 장치 오류 또는 AS-i 연결부 결함 |
|     | 적색/녹색, 교대로 깜빡임 | 주변 장치 오류                        |

적합한 송신기

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭               | 품목            | 설명                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 68016204 | MLC500T20-450H/A | 안전 라이트 커튼 송신기 | 분해능: 20 mm<br>보호필드 높이: 450 mm<br>감지 범위: 0 ... 15 m<br>인터페이스: AS 인터페이스, 작업 안전<br>연결: 원형 커넥터, M12, 금속, 5 핀 |

제품 키워드

제품 명칭: MLCxyy-za-hhhhei-ooo

| MLC  | 안전 라이트 커튼                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x    | 시리즈<br>3: MLC 300<br>5: MLC 500                                                                                                                                                            |
| yy   | 기능 등급<br>00: 송신기<br>01: 송신기(AIDA)<br>02: 시험 입력부가 있는 송신기<br>10: 수신기 기본 - 자동 재시동<br>11: 수신기 기본 - 자동 재시동(AIDA)<br>20: 수신기 표준 - EDM/RES 선택가능<br>30: 수신기 확장 - 블랭킹/뮤팅 또는 게이팅<br>35: 수신기 확장 - 게이팅 |
| z    | 장치 종류<br>T: 송신기<br>R: 수신기                                                                                                                                                                  |
| a    | 분해능<br>14: 14mm<br>20: 20mm<br>30: 30mm<br>40: 40mm<br>90: 90mm                                                                                                                            |
| hhhh | 보호필드 높이<br>150 ~ 3000: 150mm에서 3,000mm까지                                                                                                                                                   |
| e    | 호스트/게스트(옵션)<br>H: Host<br>MG: Middle Guest<br>G: Guest                                                                                                                                     |
| i    | 인터페이스(옵션)<br>/A: AS-i                                                                                                                                                                      |
| ooo  | 옵션<br>/V: high Vibration-proof<br>EX2: 방폭형(영역 2 + 22)<br>SPG: 스마트 프로세스 게이팅<br>SPG RR: 스마트 프로세스 게이팅 - 감소된 해상도                                                                               |

| 참고                                                                                 |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 을 참조하십시오. |

참고


**용도에 맞게 사용해야 합니다!**



- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

액세서리

연결 기술 - 상호접속 케이블

|                                                                                  | 품목 번호  | 명칭               | 품목       | 설명                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 429278 | CB-M12-2000E-8TP | 상호접속 케이블 | 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀<br>연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 8 핀<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 2,000 mm<br>덮개 재료: PUR |

고정 기술 - 스위블 마운트

|                                                                                    | 품목 번호  | 명칭     | 품목     | 설명                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | 429393 | BT-2HF | 브래킷 세트 | 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 클램핑 가능<br>고정 부품 종류: 360° 회전식<br>재료: 금속, 플라스틱 |

서비스

|                                                                                    | 품목 번호   | 명칭         | 품목     | 설명                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981050 | CS40-I-140 | 안전 검사  | 세부사항: 현재 규격과 지침에 따른 안전라이트 커튼 어플리케이션 점검, 데이터베이스에 장치와 기계 데이터 수록, 어플리케이션별 시험 프로토콜 작성.<br>조건: 기계 정지가 가능해야 함, 고객 측 작업자의 지원 및 로이체 작업자의 기계 접근이 보장되어야 함. |
|  | S981046 | CS40-S-140 | 시운전 지원 | 세부사항: 안전 장치에 대해 전파 시간차 측정 및 초기 검사 포함.<br>조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.                                                 |

**참고**



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.