

## Fiche technique

## Répartiteur en Y

Art. n°: 50144605

YV U-SDD-25-25-25-X07-S

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pour commander | Veuillez tenir compte du schéma des connexions de la fiche technique |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|

### Connexion

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
|----------------------|------------|

#### Connexion 1

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise femelle   |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |

#### Connexion 2

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise femelle   |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |

#### Connexion 3

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise mâle      |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |

#### Propriétés du câble

|        |     |
|--------|-----|
| Blindé | Non |
|--------|-----|

### Données mécaniques

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Forme                  | Cubique               |
| Dimensions (l x H x L) | 32 mm x 15 mm x 45 mm |
| Ouverture de clé       | 13 mm                 |
| Poids net              | 22 g                  |
| Matériau               | PUR                   |

### Caractéristiques ambiantes

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 85 °C |
|--------------------------------------|---------------|

### Certifications


|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 67 |
|----------------------|-------|

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27440104 |
| ECLASS 9.0               | 27069190 |
| ECLASS 10.0              | 27440111 |
| ECLASS 11.0              | 27440111 |
| ECLASS 12.0              | 27440111 |
| ECLASS 13.0              | 27440111 |
| ECLASS 14.0              | 27440111 |
| ECLASS 15.0              | 27440111 |
| ECLASS 16.0              | 27440111 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC002925 |
| ETIM 7.0                 | EC002925 |
| ETIM 8.0                 | EC003558 |
| ETIM 9.0                 | EC003558 |
| ETIM 10.0                | EC003558 |


## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Encombrement

Schéma de connexions



- a Connexion 1, prise femelle M12
- b Connexion 2, prise femelle M12
- c Connexion 3, prise mâle M12

Raccordement électrique

Connexion 1

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise femelle   |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |

Connexion 2

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise femelle   |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |

Raccordement électrique

Connexion 3

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise mâle      |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |