

Karta danych technicznych Rozdzielacz

Nr art.: 50130608

MD 7XXP-11-82IO5-13



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Obsługa i wskazanie
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Prąd łączny 10 A

Dane wejściowe układu logicznego

Wejściowe napięcie znamionowe U_N 24 V DC

Wejścia

Element przełączający PNP

Przylącze

Przylącze główne

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe
Funkcja Połączenie z układem sterowania
Rozmiar gwintu M23
Liczba pinów 19 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Typ male

Przylącza rozdzielacza

Liczba przylączy 8 Piece(s)
Rozmiar gwintu M12
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Typ female
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał uszczelki o-ring TPU
Materiał styków pozłacane
Prąd roboczy na każdy styk 4 A

Dane mechaniczne

Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 50 mm x 36,5 mm x 150 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 190 g
Moment dokręcania śrub 1 N·m

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C, w zależności od podłączonego przewodu

Certyfikaty

Stopień ochrony IP 65
IP 67

Dopuszczenia c UL US


Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ECLASS 16.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
UNSPSC 26.08 32151900

Przylącze elektryczne

Pin Obsadzenie pinów

1 Port 8 / styk 4
2 Port 6 / styk 4
3 Port 4 / styk 4
4 Port 2 / styk 2
5 Port 2 / styk 4
6 Port 1-8 / styk 3
7 Port 1 / styk 2
8 Port 3 / styk 2
9 Port 5 / styk 2
10 Port 7 / styk 2
11 Port 7 / styk 4
12 Port 1-8 / styk 5
13 Port 6 / styk 2




Przylącze elektryczne

Pin Obsadzenie pinów


14	Port 4 / styk 2
15	Port 1 / styk 4
16	Port 3 / styk 4
17	Port 5 / styk 4
18	Port 8 / styk 2
19	Port 1-8 / styk 1

Pin Obsadzenie pinów

1	+
2	Sygnał 2 (NC)
3	-
4	Sygnał 1 (NO)
5	PE



Schemat elektryczny



Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony, światło ciągłe	Napięcie robocze przyłożone
2	żółty, światło ciągłe	Sygnał 1
3	biały, światło ciągłe	Sygnał 2

Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe

Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Kabel przyłączeniowy	Aplikacja: Odporny na działanie olejów/smarów Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PUR



Akcesoria

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Kabel przyłączeniowy	Aplikacja: Odporny na działanie olejów/smarów Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, kątowny, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PUR

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134480	CAP M12K-Set	Przykrywka przyłącza	Rodzaj: Pokrywka zamykająca na wolne sloty Rozmiar gwintu: M12 Materiał: Tworzywo sztuczne

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.