

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50114521

KB USB-1 IT190x

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|-------------------------|---|
| Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g |
| | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g |
| | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910 |
| | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i |
| | Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1300 |
| Adequado para interface | USB |

Conexão

| | |
|--|--------------------|
| Conexão 1 | |
| Tipo de conexão | RJ41 |
| Conector redondo, LED | Não |
| Conexão 2 | |
| Tipo de conexão | USB |
| Tipo de conector | USB 1.1 Standard-A |
| Características dos cabos | |
| Número de fios | 4 Unid. |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Sim |
| Versão do cabo | Liso |
| Diâmetro do cabo (exterior) | 5 mm |
| Comprimento do cabo | 3.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não |

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |


Conexão elétrica

Conexão 1

| | |
|-----------------------|------|
| Tipo de conexão | RJ41 |
| Conector redondo, LED | Não |

Pino Ocupação de pinos

| | |
|----|-----------|
| 1 | Blindagem |
| 2 | n.c. |
| 3 | GND |
| 4 | n.c. |
| 5 | n.c. |
| 6 | n.c. |
| 7 | +5 V CC |
| 8 | n.c. |
| 9 | DATA+ |
| 10 | DATA- |



Conexão 2

| | |
|------------------|--------------------|
| Tipo de conexão | USB |
| Tipo de conector | USB 1.1 Standard-A |

Conexão elétrica

| Pino | Ocupação de pinos |
|------|-------------------|
| 1 | +5 V CC |
| 2 | DATA- |
| 3 | DATA+ |
| 4 | GND |

