
# Karta danych technicznych
# Kabel łączący
Nr art.: 50155267
KDS 05 U-M12-4A-M12-4A-P1-030



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

**Treść**


- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Akcesoria


IP 67 IP 65 cULus LISTED

# Dane techniczne

## Dane podstawowe

| | |
|---|---|
| **Aplikacja** | Odporny na działanie chemikaliów |

## Przyłącze

### Przyłącze 1

| | |
|---|---|
| **Rodzaj przyłącza** | Wtyczki okrągłe |
| **Rozmiar gwintu** | M12 |
| **Typ** | female |
| **Liczba pinów** | 4 -pin |
| **Kodowanie** | Z kodowaniem A |
| **Wersja** | osiowy |
| **Wtyczka okrągła, LED** | Nie |

### Przyłącze 2

| | |
|---|---|
| **Rodzaj przyłącza** | Wtyczki okrągłe |
| **Rozmiar gwintu** | M12 |
| **Typ** | male |
| **Liczba pinów** | 4 -pin |
| **Kodowanie** | Z kodowaniem A |
| **Wersja** | osiowy |

### Właściwości przewodu

| | |
|---|---|
| **Liczba żył** | 4 Piece(s) |
| **AWG** | 22 |
| **Kolor płaszcza** | czarny |
| **Ekranowane** | Nie |
| **Bez silikonu** | Tak |
| **Wersja przewodu** | Kabel łączący |
| **Średnica przewodu (zewnętrzna)** | 4,7 mm |
| **Długość przewodu** | 3.000 mm |
| **Materiał płaszcza** | PUR |
| **Izolacja żył** | PP |
| **Przydatność łańcucha wleczonego** | Nie |
| **Właściwości płaszcza zewnętrznego** | Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, łatwy w obróbce maszynowej |
| **Odporność płaszcza zewnętrznego** | niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 |

## Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| **Rozstaw klucza** | 13 mm |
| **Masa netto** | 143 g |

## Obsługa i wskazanie

## Certyfikaty

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony** | IP 65 |
| | IP 67 |
| **Dopuszczenia** | c UL US |
| **Numer UL-File** | E366145 |

## Klasyfikacja

| | |
|---|---|
| **Numer taryfy celnej** | 85444290 |
| **ECLASS 5.1.4** | 27279201 |
| **ECLASS 8.0** | 27279218 |
| **ECLASS 9.0** | 27060311 |
| **ECLASS 10.0** | 27060311 |
| **ECLASS 11.0** | 27060311 |
| **ECLASS 12.0** | 27060311 |
| **ECLASS 13.0** | 27060311 |
| **ECLASS 14.0** | 27060311 |
| **ECLASS 15.0** | 27060311 |
| **ECLASS 16.0** | 27060311 |
| **ETIM 5.0** | EC001855 |
| **ETIM 6.0** | EC001855 |
| **ETIM 7.0** | EC001855 |
| **ETIM 8.0** | EC001855 |
| **ETIM 9.0** | EC001855 |
| **ETIM 10.0** | EC001855 |
| **UNSPSC 26.08** | 26121604 |

# Przyłącze elektryczne

## Przyłącze 1


| | |
|---|---|
| **Rodzaj przyłącza** | Wtyczki okrągłe |
| **Rozmiar gwintu** | M12 |
| **Typ** | female |
| **Liczba pinów** | 4 -pin |
| **Kodowanie** | Z kodowaniem A |
| **Wersja** | osiowy |
| **Wtyczka okrągła, LED** | Nie |

## Przyłącze 2

| | |
|---|---|
| **Rodzaj przyłącza** | Wtyczki okrągłe |
| **Rozmiar gwintu** | M12 |
| **Typ** | male |
| **Liczba pinów** | 4 -pin |
| **Kodowanie** | Z kodowaniem A |
| **Wersja** | osiowy |

# Schemat elektryczny

## Schemat okablowania




a Skrętka brązowa
b Skrętka biała
c Skrętka czarna
d Skrętka niebieska

# Akcesoria

## Ogólne

| | Nr art. | Oznaczenie | Artykuł | Opis |
|---|---|---|---|---|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | Narzędzie | Rodzaj: Klucz dynamometryczny<br>Rozstaw klucza: 13 mm<br>Moment obrotowy: 0,6 N·m<br>Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal nierdzewna<br>Temperatura otoczenia: -40 ... 120 °C |

**Wskazówka**

Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.