

Fiche technique

Interrupteur de sécurité

Art. n°: 63000106
S20-P4C1-M12-FH



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions
- Remarques



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	S20
-------	-----

Fonctions

Fonctions	Dispositif de verrouillage avec interrupteur de position à actionnement mécanique de type 2 avec organe de commande de codage faible selon EN ISO 14119
-----------	---

Caractéristiques

Durée d'utilisation T _M	20 années, EN ISO 13849-1
B10 _d	2.000.000 nombre de cycles

Données électriques

Catégorie d'utilisation pour DC-13	Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15	Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts	2NF + 1NO
Ouverture des contacts	En serrage par adhérence, forcé
Protection contre les courts-circuits	500 V, 2 A, type gG, CEI 60269-1
Protection contre les contacts accidentels	Double isolation O

Données de puissance

Tension d'isolement assignée	30 V CA, 36 V CC
Courant thermique conventionnel max.	2 A

Connexion

Nombre de connexions	1 pièce(s)
----------------------	------------

Connexion 1

Fonction	Connexion de contact
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Matériau	Plastique
Nombre de pôles	8 pôles

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Boîtier en plastique	Renforcé à la fibre de verre (PPS), auto-extinguible
Matériau du contact électrique	Alliage d'argent
Poids net	112 g
Couleur du boîtier	Noir
	Rouge
Type de fixation	Fixation traversante
Type de commutateur	Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119
Principe de commutation	Contact glissant
Directions de commande d'approche	1 x haut
	4 x côté (90°)
Vitesse d'approche	0 ... 0,5 m/s
Durée de vie mécanique	1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1
Fréquence de commande max.	3.600 par heure, CEI 6047-5-1
Organe de commande externe	Série AC-ANxx, droit, coudé, à ressorts, réglable
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé	10 N
Flèche en cas de séparation forcée	7,8 mm
Tolérance aux chocs de recul	4,5 mm

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 80 °C
Degré d'encrassement externe	3, EN 60947-1

Certifications


Indice de protection	IP 67
Homologations	c UL US
	IMQ

Classification


Numéro de tarif douanier	85369095
ECLASS 5.1.4	27272602
ECLASS 8.0	27272602
ECLASS 9.0	27272602
ECLASS 10.0	27272602
ECLASS 11.0	27272602
ECLASS 12.0	27272602
ECLASS 13.0	27272602
ECLASS 14.0	27272602
ECLASS 15.0	27272602
ECLASS 16.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
ETIM 9.0	EC002592
ETIM 10.0	EC002592

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Directions d'approche




Raccordement électrique

Connexion 1


Fonction	Connexion de contact
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Plastique
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A

Broche Affectation des broches

1	n.c.
2	n.c.
3	NF(1)
4	NF(1)
5	NF(2)
6	NF(2)
7	NO(1)
8	NO(1)



Schémas de connexions



Remarques

 Respecter les directives d'utilisation conforme !	
	- Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées. - Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.