


Karta danych technicznych Transponder

Nr art.: 50109232

TFM 05 2210.210

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Wskazówki
- Dalsze informacje



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	TFM
Przeznaczony dla	RFM
Chip	I-CodeSLI
Częstotliwość robocza	13,56 MHz

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Rozmiar pamięci	112 B
Blok pamięci	28 Piece(s)

Dane mechaniczne

Konstrukcja	Etykieta
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	50 mm x 50 mm
Materiał obudowy	Metal
Masa netto	2 g

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 85 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-40 ... 100 °C

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 67
Obowiązujące normy	ISO 15693

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ECLASS 15.0	27280402
ECLASS 16.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996
ETIM 10.0	EC002996
UNSPSC 26.08	43211710

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Wskazówki



Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Dalsze informacje

Leuze

- W pewnych warunkach metal w zakresie odczytu wyraźnie zmniejsza zasięg.