

## Technisches Datenblatt

### Markenlabel

Art.-Nr.: 50144242

BCB G40 H47 ML G

#### Inhalt

- Technische Daten
- Artikelschlüssel



Abbildung kann abweichen

# Technische Daten

## Mechanische Daten

Abmessung (H x L)	47 mm x 40 mm
Rastermaß	40 mm
Kodierung	GG1
Mechanische Eigenschaften	bedingt chemikalienbeständig feuchtigkeitsbeständig kratzfest UV-beständig wischfest
Kleber	Acrylatkleber
Kleberstärke	0,1 mm
Herstellungsverfahren	Digitaldruck
Chemische Beständigkeit (bei 23 °C über 24 h)	Dieselloil Heptan Testbenzin Trafööl
Aushärtung	72 h
Oberflächenschutz	Polyester, matt

## Klassifikation

Zolltarifnummer	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

## Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 120 °C
Verarbeitungstemperatur	0 ... 45 °C
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	10 ... 25 °C
Beständigkeit	Feuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h/5 %) UV-Licht
Temperaturbeständigkeit	-40 ... 120 °C
Beschaffenheit Untergrund	fettfrei glatt sauber trocken

# Artikelschlüssel

Artikelbezeichnung: **BCB AAA BBB CCCC DDDD E**

## BCB Barcodeband

<b>BCB</b>	<b>Serie</b> BCB: Barcodeband
<b>AAA</b>	<b>Grid / Rastermaß</b> G30: 30 mm G40: 40 mm
<b>BBB</b>	<b>Bandhöhe / Sonderhöhe</b> H25: Höhe 25 mm H47: Höhe 47 mm SH1: Sonderhöhe individuell zwischen 20 - 32 mm SH2: Sonderhöhe individuell zwischen 33 - 47 mm SH3: Sonderhöhe individuell zwischen 48 - 70 mm SH4: Sonderhöhe individuell zwischen 71 - 140 mm
<b>CCCC</b>	<b>Bandlänge / Sonderlänge</b> Lxxx: Bandlänge in mm SL: Sonderlänge
<b>DDDD</b>	<b>Optionen</b> TWIN: Zwei identisch gedruckte Bänder MVS: Measurement Value Switch (Farbe rot) MV0: Measurement Value Zero (Farbe gelb) ML: Markenlabel RW: Reverse Winding (geänderte Wickelrichtung, kleinster Positionswert liegt innen auf dem Wickelkern) RK: Repair Kit (Reparaturband)

## Artikelschlüssel

**BCB**

**Barcodeband**

**E**

**Kundenspezifische Ausführung**

A: Codeinhalt ML = AA1 Farbe rot  
B: Codeinhalt ML = BB1 Farbe rot  
C: Codeinhalt ML = CC1 Farbe rot  
D: Codeinhalt ML = DD1 Farbe rot  
E: Codeinhalt ML = EE1 Farbe rot  
F: Codeinhalt ML = FF1 Farbe rot  
G: Codeinhalt ML = CC1 Farbe rot

### Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Gerätetypen finden Sie auf der Webseite von Leuze unter [www.leuze.com](http://www.leuze.com).