

## Teknik veri sayfası

## Optik veri aktarımı

Ürün no.: 50036295

DDLS 200/120.2-20-H



Şekil farklılık gösterebilir

### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uygun verici



## Teknik veriler

## Temel veriler

|      |          |
|------|----------|
| Seri | DDLS 200 |
|------|----------|

## Özel versiyon

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özel versiyon | Isıtma<br>Paralel optik eksenlerini çalıştırma<br>Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Optik veriler

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Çalışma alanı    | 200 ... 120.000 mm |
| Işık kaynağı     | LED                |
| Aktarım frekansı | F2                 |
| Açılma açısı     | 1 °                |

## Elektrik verileri

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Güç verileri                    |                 |
| Besleme gerilimi U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Girişler                          |        |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Çıkışlar                          |        |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |

## Arayüz

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Tür           | RS 422, Interbus-S |
| Interbus-S    |                    |
| Transfer hızı | 2 Mbit/sn          |

## Bağlantı

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bağlantı sayısı | 3 Adet     |
| Bağlantı 1      |            |
| Bağlantı türü   | Terminal   |
| Kablo rakoru    | M16        |
| Kutup sayısı    | 8 kutuplu  |
| Bağlantı 2      |            |
| Bağlantı türü   | Terminal   |
| Kablo rakoru    | M16        |
| Kutup sayısı    | 10 kutuplu |

## Mekanik bilgiler

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Ölçü (G x Y x U) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Malzeme gövde    | Metal                          |
| Net ağırlık      | 1.245 g                        |

## Kumanda ve gösterge

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Gösterge türü | Çubuk grafik<br>LED |
|---------------|---------------------|

## Çevresel veriler

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim  | -30 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |

## Sertifikalar

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Koruma sınıfı                           | IP 65                                  |
| Sertifikasyonlar                        | c UL US                                |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV      | EN 61000-6-2:2005<br>EN 61000-6-4:2001 |
| Standarda göre kontrol yöntemi uşuldama | EN 60068-2-64                          |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6                           |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe    | EN 60068-2-27<br>EN 60068-2-29         |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4          | 19039001 |
| ECLASS 8.0            | 19179090 |
| ECLASS 9.0            | 19179090 |
| ECLASS 10.0           | 19170506 |
| ECLASS 11.0           | 19170506 |
| ECLASS 12.0           | 19170506 |
| ECLASS 13.0           | 19170506 |
| ECLASS 14.0           | 19170506 |
| ECLASS 15.0           | 19170506 |
| ECLASS 16.0           | 19170506 |
| ETIM 5.0              | EC000515 |
| ETIM 6.0              | EC000515 |
| ETIM 7.0              | EC000515 |
| ETIM 8.0              | EC000515 |
| ETIM 9.0              | EC000515 |
| ETIM 10.0             | EC000515 |
| UNSPSC 26.08          | 43201544 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| İşlev         | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Terminal          |
| Kablo rakoru  | M16               |
| Kutup sayısı  | 8 kutuplu         |

## Elektrik bağlantısı

| Terminal | Tahsis        |
|----------|---------------|
| 1        | ÇIKIŞ UYARISI |
| 2        | PE            |
| 3        | GND           |
| 4        | VIN           |
| 5        | IN 1          |
| 6        | PE            |
| 7        | GND           |
| 8        | VIN           |

## Bağlantı 2

|               |              |
|---------------|--------------|
| İşlev         | Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Terminal     |
| Kablo rakoru  | M16          |
| Kutup sayısı  | 10 kutuplu   |

| Terminal | Tahsis |
|----------|--------|
| 1        | COM    |
| 2        | /DI1   |
| 3        | DI1    |
| 4        | /DO1   |
| 5        | DO1    |
| 6        | COM    |
| 7        | /DO2   |
| 8        | DO2    |
| 9        | /DI2   |
| 10       | DI2    |

## Kumanda ve gösterge

| LED | Ekran | Anlam           |
|-----|-------|-----------------|
| 1   | Yeşil | İşletim türü    |
| 2   | Yeşil | PWR             |
| 3   | Yeşil | VERİ AKTAR (Tx) |
| 4   | Yeşil | VERİ AL (Rx)    |

## Uygun verici

|                                                                                     | Ürün no. | Adı                 | İşletme bölgesi<br>Sınır mesafesi | Tanım                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50036294 | DDLS 200/120.1-20-H |                                   | Özel versiyon: Isıtma, Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz<br>Çalışma alanı: 200 ... 120.000 mm<br>Aktarım frekansı: F1<br>Arayüz: RS 422, Interbus-S<br>Bağlantı: Terminal, M16 |