

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50129092

MTKZ 15-30 SET

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Contiene	100
Idoneo per	IPS 200i
	IPS 400i
	LSIS 472i

Dati meccanici

Forma costruttiva	Circolare
Misura di montaggio, spessore	17,6 mm
Misura di montaggio, diametro	31 mm
Superficie riflettente, diametro	15 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	No
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PA
Peso netto	154 g
Tipo di fissaggio	Clip
Tipo di riflettore	Riflettore
Idoneo per diametro foro di	14,5 ... 15,5 mm
Idoneo per spessore materiale di	0,8 ... 5 mm

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-35 ... 45 °C
Temperatura di lavorazione	5 ... 45 °C

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

