

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50134972

KD U-M23-JA-P1-100

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据	
应用	耐油/润滑剂
电气数据	
性能数据	
工作电压	最大120 V AC/DC

连接	
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M23
类型	插座
柄体材料	TPU
引脚数	19 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	19 个
核心截面	0.5 mm²
核心截面	16 x 0.5 mm²
	3 x 1 mm²
AWG	21
护套颜色	黑色
有屏蔽	否
不含硅树脂	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	11.6 mm
电缆长度	10,000 mm
护套材料	PUR
芯线绝缘	PP
拖链适用性	是
横移速度	水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s , 最大加速度为 5 m/s²
外套的属性	无硅树脂, 无卤素, 无光泽, 无粘连, 耐 磨, 易机械加工
外套的耐性	不易水解且耐微生物侵蚀, 耐油和耐化学 品能力极佳, 阻燃性符合 IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2

机械参数	
净重	1,360 g
弯曲循环	2,000,000 个
最小弯曲半径, 手持式	最小 10 x 导线直径
最小弯曲半径, 固定式	最小 5 x 导线直径

操作和显示	
环境数据	
环境温度, 工作, 手持式	-25 ... 80 °C
环境温度, 工作, 固定式	-50 ... 80 °C

认证	
防护等级	IP 65
	IP 67


分类	
税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M23
类型	插座
柄体材料	TPU
引脚数	19 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁

电气连接

引脚	芯线颜色
1	紫色
2	红色
3	灰色
4	红色 / 蓝色
5	绿色
6	蓝色
7	灰色 / 粉红
8	白色 / 绿色
9	白色 / 黄色
10	灰色 / 白色
11	黑色
12	绿色 / 黄色
13	棕色 / 黄色
14	棕色 / 绿色
15	白色
16	黄色
17	粉红
18	棕色 / 灰色
19	棕色



连接2	
类型	开口端