

技术数据表

诊断装置

配件编号: 50121098

SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示



图片可能不同

技术参数

基础数据

系列	MD12
适合	IO-Link传感器

功能

功能	配置和测试设备
----	---------

电气数据

性能数据	
供电电压 U_B	DC

接口

类型	USB
----	-----

连接

接口数量	2 个
连接1	
功能	供电电源 配置接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
连接2	
功能	供电电源 配置接口
类型	USB
接头类型	USB 2.0小型-B

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	41 mm x 24 mm x 70 mm
外壳材料	金属
净重	100 g

环境数据

环境温度, 工作	0 ... 45 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 80 °C

认证

防护等级	IP 20
------	-------

分类

税率编号	90318080
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ECLASS 16.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418
ETIM 10.0	EC001418
UNSPSC 26.08	32151707

电气连接

连接1

功能	供电电源 配置接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

连接2

功能	供电电源 配置接口
类型	USB
接头类型	USB 2.0小型-B

操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色, 长亮	IO-Link
2	黄色, 长亮	状态显示
3	红色, 长亮	诊断显示
4	黄色, 长亮	施加工作电压