

技术数据表

光学数据传输器

配件编号: 50134412

DDLS 508i 120.4 L H



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示
- 合适的发射器
- 产品型号描述
- 说明
- 配件



Ethernet

技术参数

基础数据	
系列	DDLS 500

专门设计	
专门设计	内装激光校准辅助装置
	加热器
	平行光轴运行
	无反射表面干扰
	通过网络服务器进行远程诊断

光学数据	
工作范围	100 ... 120,000 mm
光源	激光
传输频率	F4
开口角度	1 °

电气数据	
性能数据	
供电电压 U _B	18 ... 30 V, DC
输入端	
数字开关量输入数	1 个
输出	
数字开关量输出数	1 个

接口	
传输协议	CIPsafety
	TCP/IP 100 Mbit
类型	EtherNet TCP/IP

Ethernet	
结构	透明
地址分配	无
传输速度	100 Mbit/s
功能	过程
开关功能性	无
传输协议	TCP/IP , UDP

连接	
接口数量	2 个
连接1	
类型	接头
设备上名称	POWER
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

连接2	
类型	接头
设备上名称	BUS
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	100 mm x 156 mm x 99.5 mm
外壳材料	金属
净重	1,255 g

操作和显示	
显示类型	LED
	条状图
配置类型	软件
	通过网络浏览器

环境数据	
环境温度，工作	-35 ... 50 °C
环境温度，储藏	-35 ... 70 °C

认证	
防护等级	IP 65
认证	c UL US
符合由标准定义的EMC测试程序	EN 1000-6-4
	EN 61000-6-2
符合由标准定义的噪声测试程序	EN 60068-2-64
符合由标准定义的摆动测试程序	EN 60068-2-6
符合由标准定义的冲击测试程序	EN 60068-2-27

分类	
税率编号	84718000
ECLASS 5.1.4	19039001
ECLASS 8.0	19179090
ECLASS 9.0	19179090
ECLASS 10.0	19170506
ECLASS 11.0	19170506
ECLASS 12.0	19170506
ECLASS 13.0	19170506
ECLASS 14.0	19170506
ECLASS 15.0	19170506
ETIM 5.0	EC000515
ETIM 6.0	EC000515
ETIM 7.0	EC000515
ETIM 8.0	EC000515
ETIM 9.0	EC000515
ETIM 10.0	EC000515

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



- A 发射器和校准激光器中轴
- B 发射器和接收器中轴
- C 接收器中轴

电气连接

连接1		POWER
功能		供电电源
		信号输入
		信号输出
类型		接头
螺纹规格		M12
类型		插头
材料		金属
引脚数		5 个引脚
编码		A-编码

引脚	引脚分配
1	VIN
2	IO1
3	GND
4	IO2
5	FE/屏蔽



连接2		BUS
功能		总线输入
		接头
		M12
类型		插座
材料		金属
引脚数		4 个引脚
编码		D-编码

引脚	引脚分配
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



操作和显示

LED	显示	说明
1 AUT	关	运行模式未启动
	绿色, 长亮	运行模式 "自动"
2 MAN	关	运行模式未启动
	绿色, 长亮	运行模式 "手动"
3 ADJ	关	运行模式未启动
	绿色, 长亮	运行模式 "校正(Adjust)"
4 LAS	关	运行模式未启动
	绿色, 长亮	运行模式 "校正激光 安装-支持"
5 LLC	关	运行模式未启动
	绿色, 长亮	LLC 无中断
	红色, 长亮	LLC至少中断1次
6 电源	关	无供电电压
	绿色, 闪烁	设备就绪, 初始化阶段
	绿色, 长亮	激活数据传输
	红色, 闪烁	数据传输中断
	红色, 长亮	设备错误
7 TMP	关	运行温度正常
	桔黄色, 长亮	运行温度处于临界点

操作和显示

LED	显示	说明
7 TMP	红色, 长亮	超过或低于工作温度
8 LSR	关	带信号冗余
	桔黄色, 长亮	设备就绪, 报警
9 BUS	关	在 DDLS 508i 上未激活
10 OLK	关	干扰
	绿色, 长亮	无数据传输
	桔黄色, 长亮	激活数据传输
11 ERL	关	链接正常
	桔黄色, 长亮	第二台设备上缺少连接 (Ethernet 电缆连接)
	红色, 长亮	与所连接设备之间无电缆连接
12 LINK	关	与所连接设备之间无电缆连接
	绿色, 长亮	链接正常
	桔黄色, 长亮	激活数据传输
13 信号质量 (S 2 红色, 2 橙色和4绿色 IGNAL QUALITY)		接收电平

合适的发射器

配件编号	名称	配件	说明
	50134411	DDLS 508i 120.3 L H	光学数据传输器
			专门设计: 平行光轴运行, 内装激光校准辅助装置, 加热器, 无反射表面干扰, 通过网络服务器进行远程诊断 工作范围: 100 ... 120,000 mm 传输频率: F3 接口: EtherNet TCP/IP 连接: 接头, M12

产品型号描述

产品名称: DDLS 5XXX YYY.Z A B CC

DDLS	数字数据光栅
5XXX	系列 508: 未集成用于远程诊断的网络服务器 508i: 集成网络服务器, 用于远程诊断 538: 未集成用于远程诊断的网络服务器 (EtherCAT) 548i: 集成网络服务器, 用于远程诊断
YYY	数据传输有效范围 (单位: m)
Z	发射器的频率 0: 频率F0 1: 频率F1 2: 频率F2 3: 频率F3 4: 频率F4
A	选项 L: 内装激光调整辅助装置 (用于发射器和接收器) 已取消: 标准型
B	特殊装备 H: 有加热装置 取消: 无特殊装备
CC	特殊装备 W: 大开口角度的发射透镜 (如有需要请咨询) 取消: 无特殊装备

注意





所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com。

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50135074	KS ET-M12-4A-P7-050	连接电缆	适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50137078	KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-050	互连电缆	适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 连接2: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
	50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	互连电缆	适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 连接2: RJ45 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

连接技术 - 插头连接器

	配件编号	名称	配件	说明
	50020501	KD 095-5A	接头	连接: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚
	50112155	S-M12A-ET	插头	适合接口: Ethernet 连接: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚

服务

	配件编号	名称	配件	说明
	S981001	CS10-S-110	调试支持	详细信息: 在某地根据客户要求执行的工作, 所用的时间不超过 10 小时。 条件: 设备和连接电缆已安装, 价格不包含差旅费和必要时所需的住宿费。

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	S981005	CS10-T-110	产品培训	详细信息: 地点和内容符合协定, 持续时间最长 6 小时。 条件: 价格不包含差旅费和必要时所需的住宿费。

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。