

## Teknik veri sayfası

### Endüktif sensör

Ürün no.: 50151293

IS 230MM.2/4NC-22E-S12

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Diyagramlar
- Kumanda ve gösterge
- Ürün anahtarı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Seri                      | 230           |
| Tip. sınır mesafesi $S_n$ | 22 mm         |
| İşletme bölgesi $S_a$     | 0 ... 17,8 mm |

## Karakteristik parametreler

|      |            |
|------|------------|
| MTTF | 700 Yıllar |
|------|------------|

## Elektrik verileri

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Koruma devresi | Kısa devre koruması<br>Ters kutup koruması |
|----------------|--------------------------------------------|

## Güç verileri

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Besleme gerilimi $U_B$                                     | 10 ... 36 V, DC        |
| Artık dalgalanma                                           | 0 ... 10 %, $U_B$ 'dan |
| Açık devre akımı                                           | 0 ... 15 mA            |
| Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç $S_r$ ) | 10 %, $\geq$           |

## Çıkışlar

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
|-----------------------------------|--------|

## Anahtarlama çıkışları

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Voltaj türü              | DC                     |
| Anahtarlama akımı, maks. | 200 mA                 |
| Artık akım, maks.        | $\leq 0,05$ mA         |
| Voltaj düşmesi           | 200 mA'de $\leq 2,5$ V |

## Anahtarlama çıkışı 1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Anahtarlama elemanı  | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC)      |

## Zaman davranışı

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
|----------------------|--------|

## Bağlantı

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
|-----------------|--------|

## Bağlantı 1

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| İşlev                               | Gerilim beslemesi<br>Sinyal ÇIKIŞ          |
| Bağlantı türü                       | Yuvarlak konnektör                         |
| Vida dişi bölümü başına sıkma torku | 25 Nm (sabit, mesafede değişiklik olmadan) |
| Vida dişi büyüklüğü                 | M12                                        |
| Tip                                 | erkek                                      |
| Malzeme                             | Metal                                      |
| Kutup sayısı                        | 4 kutuplu                                  |
| Kodlama                             | A kodlu                                    |

## Mekanik bilgiler

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Yapı şekli                | Silindirik                      |
| Ölçü ( $\varnothing$ x U) | 30 mm x 75 mm                   |
| Vida dişi büyüklüğü       | M30 x 1,5 mm                    |
| Montaj türü               | Gömülü                          |
| Malzeme gövde             | Metal                           |
| Metal gövde               | Nikelli pirinç                  |
| Malzeme aktif yüzey       | Plastik, Polibütlen (PBT)       |
| Net ağırlık               | 155 g                           |
| Gövde rengi               | gümüş<br>kırmızı, RAL 3000      |
| Montaj braket türü        | Montaj braket vida dişi         |
| Standart ölçme plakası    | 66 x 66 mm <sup>2</sup> , Fe360 |

## Kumanda ve gösterge

|               |        |
|---------------|--------|
| Gösterge türü | LED    |
| LED sayısı    | 4 Adet |

## Çevresel veriler

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim  | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |

## Sertifikalar

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Koruma sınıfı                         | IP 67                                           |
| Güvenlik sınıfı                       | II                                              |
| Sertifikasyonlar                      | c UL US                                         |
| Standartlara göre kontrol yöntemi EMV | IEC 61000-4-2<br>IEC 61000-4-3<br>IEC 61000-4-4 |
| Geçerli norm                          | IEC 60947-5-2                                   |

## Düzeltilme faktörleri


|                 |     |
|-----------------|-----|
| Alüminyum       | 0,5 |
| Paslanmaz çelik | 0,8 |
| Bakır           | 0,3 |
| Pirinç          | 0,5 |
| Fe360 çelik     | 1   |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4          | 27270101 |
| ECLASS 8.0            | 27270101 |
| ECLASS 9.0            | 27270101 |
| ECLASS 10.0           | 27270101 |
| ECLASS 11.0           | 27270101 |
| ECLASS 12.0           | 27274001 |
| ECLASS 13.0           | 27274001 |
| ECLASS 14.0           | 27274001 |
| ECLASS 15.0           | 27274001 |
| ECLASS 16.0           | 27274001 |
| ETIM 5.0              | EC002714 |
| ETIM 6.0              | EC002714 |
| ETIM 7.0              | EC002714 |
| ETIM 8.0              | EC002714 |
| ETIM 9.0              | EC002714 |
| ETIM 10.0             | EC002714 |
| UNSPSC 26.08          | 39122230 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



## Elektrik bağlantısı


### Bağlantı 1

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İşlev               | Gerilim beslemesi  |
| Bağlantı türü       | Sinyal ÇIKIŞ       |
| Vida dişi büyüklüğü | Yuvarlak konnektör |
| Tip                 | erkek              |
| Malzeme             | Metal              |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |

| Pin | Pin tahsisi |
|-----|-------------|
| 1   | V+          |
| 2   | ÇIKIŞ       |
| 3   | GND         |
| 4   | bağlı değil |

## Diyagramlar

## Montaj için gömülü tasarım



## Kumanda ve gösterge

| LED | Ekran              | Anlam                                 |
|-----|--------------------|---------------------------------------|
| 1   | sarı, sürekli ışık | Anahtarlama çıkışı/anahtarlama durumu |

## Ürün anahtarı

Parça atama: ISX YYY ZZ/AAA.BB-CCC-DDD-DDD

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISX | <b>Çalışma prensibi / yapı şekli</b><br>IS: Endüktif sensör, standart tasarım<br>ISS: Endüktif sensör, kısa tasarım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YYY | <b>Seri</b><br>203: Ø 3 mm'li seri<br>204: Ø 4 mm'li seri<br>205: M5 x 0,5 dış dişli seri<br>206: Ø 6,5 mm'li seri<br>208: M8 x 1 dış dişli seri<br>212: M12 x 1 dış dişli seri<br>218: M18 x 1 dış dişli seri<br>230: M30 x 1,5 dış dişli seri<br>240: Kübik yapı şeklinde seri<br>244: Kübik yapı şeklinde seri<br>255: 5 x 5 mm <sup>2</sup> çapraz kesite sahip seri<br>288: 8 x 8 mm <sup>2</sup> çapraz kesite sahip seri                                                                                    |
| ZZ  | <b>Gövde / vida dişi</b><br>MM: Metal muhafaza (aktif yüzey: plastik) / metrik vida dişi<br>FM: Tamamen metal gövde (aktif yüzey: Paslanmaz çelik AISI 316L) / metrik dişli<br>MP: Metal muhafaza (aktif yüzey: plastik) / düz (vida dişsiz)<br>.2: Yeni sürüm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AAA | <b>Çıkış akımı / besleme</b><br>4NO: PNP transistör, normalde açık kontak (NO)<br>4NC: PNP transistör, normalde kapalı kontak (NC)<br>2NO: NPN transistör, normalde açık kontak (NO)<br>2NC: NPN transistör, normalde kapalı kontak (NC)<br>1NO: Röle, normalde açık kontak (NO) / AC/DC<br>1NC: Röle, normalde kapalı kontak (NC) / AC/DC<br>44: 2 PNP Transistör anahtar çıkışı, zıt anahtarlama (NO + NC)<br>22: 2 NPN Transistör anahtar çıkışı, zıt anahtarlama (NO + NC)<br>L: IO-Link arayüzü<br>X: Pim boş |
| BB  | <b>Özel ekipman</b><br>Kullanılmayan: özel ekipman yoktur<br>5F: Gıda maddesi versiyonu<br>5: Gövde malzemesi V2A (1.4305, AISI 303)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Ürün anahtarı

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CCC | <p><b>Ölçüm aralığı / montaj türü</b></p> <p>1E0: Tipik tarama aralığı sınırı 1,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 1E5: Tipik tarama aralığı sınırı 1,5 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 2E0: Tipik tarama aralığı sınırı 2,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 3E0: Tipik tarama aralığı sınırı 3,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 4E0: Tipik tarama aralığı sınırı 4,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 5E0: Tipik tarama aralığı sınırı 5,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 6E0: Tipik tarama aralığı sınırı 6,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 8E0: Tipik tarama aralığı sınırı 8,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 10E: Tipik tarama aralığı sınırı 10,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 12E: Tipik tarama aralığı sınırı 12,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 15E: Tipik tarama aralığı sınırı 15,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 20E: Tipik tarama aralığı sınırı 20,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 22E: Tipik tarama aralığı sınırı 22,0 mm / gömülü monte edilebilir<br/> 2N5: Tipik tarama aralığı sınırı 2,5 mm / gömülü monte edilemez<br/> 4N0: Tipik tarama aralığı sınırı 4,0 mm / gömülü monte edilemez<br/> 8N0: Tipik tarama aralığı sınırı 8,0 mm / gömülü monte edilemez<br/> 10N: Tipik tarama aralığı sınırı 10,0 mm / gömülü monte edilemez<br/> 12N: Tipik tarama aralığı sınırı 12,0 mm / gömülü monte edilemez<br/> 14N: Tipik tarama aralığı sınırı 14,0 mm / gömülü monte edilemez<br/> 15N: Tipik tarama aralığı sınırı 15,0 mm / gömülü monte edilemez<br/> 20N: Tipik tarama aralığı sınırı 20,0 mm / gömülü monte edilemez<br/> 22N: Tipik tarama aralığı sınırı 22,0 mm / gömülü monte edilemez<br/> 25N: Tipik tarama aralığı sınırı 25,0 mm / gömülü monte edilemez<br/> 40N: Tipik tarama aralığı sınırı 40,0 mm / gömülü monte edilemez</p> |
| DDD | <p><b>Elektrik bağlantısı</b></p> <p>kullanılmayan: Kablo, 2000 mm standart uzunluk<br/> S12: M12 yuvarlak soket bağlantısı, 4 kutuplu, eksenel<br/> 200-S12: Kablo, 200 mm uzunluk, M12 yuvarlak soket bağlantısı, 4 kutuplu, eksenel<br/> 200-S8.3: Kablo, 200 mm uzunluk, M8 yuvarlak soket bağlantısı, 3 kutuplu, eksenel<br/> S8.3: M8 yuvarlak soket bağlantısı, 3 kutuplu, eksenel<br/> 005-S8.3: Kablo, 500 mm uzunluk, M8 yuvarlak soket bağlantısı, 3 kutuplu, eksenel<br/> 050: Kablo, standart uzunluk 5000 mm, 3 damarlı</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Uyarı



☞ Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, [www.leuze.com](http://www.leuze.com) Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



## UL uygulamalarında:



- ☞ UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

| Ürün no. | Adı                | Ürün             | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50130654 | KD U-M12-4A-P1-020 | Bağlantı kablosu | Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 4 kutuplu<br>Yuvarlak konnektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Hayır<br>Kablo uzunluğu: 2.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR |
| 50130657 | KD U-M12-4A-P1-050 | Bağlantı kablosu | Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 4 kutuplu<br>Yuvarlak konnektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Hayır<br>Kablo uzunluğu: 5.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR |
| 50130648 | KD U-M12-4A-V1-020 | Bağlantı kablosu | Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 4 kutuplu<br>Yuvarlak konnektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Hayır<br>Kablo uzunluğu: 2.000 mm<br>Malzeme kılıf: PVC             |
| 50130688 | KD U-M12-4W-V1-020 | Bağlantı kablosu | Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, dişi, A kodlu, 4 kutuplu<br>Yuvarlak konnektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Hayır<br>Kablo uzunluğu: 2.000 mm<br>Malzeme kılıf: PVC               |

## Montaj tekniği - diğer

| Ürün no. | Adı     | Ürün            | Tanım                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50111503 | MC 030K | Kelepçe parçası | Çap, iç: 30 mm<br>Montaj ünitesinin uygulanması: Sıkma yuvası<br>Montaj braket, tesis tarafı: Geçiş montaj braket<br>Montaj braket, cihaz tarafı: kelepçelenebilir<br>Montaj ünitesi türü: sabit<br>Malzeme: Plastik |

## Uyarı



☛ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.