

Folha de dados técnicos

Suporte de fixação

N.º do art.: 50154483

BT DCR 100

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para o grupo de produtos	Leitores de códigos de barras fixos
Adequado para	Leitor de códigos de barras, série DCR 1xxi, espelho defletor

Dados mecânicos

Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço inox (SUS304)
Versão do suporte de fixação	Ângulo em forma de L
Tipo de fixação, lado da instalação	Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Parafusável
Tipo de suporte de fixação	Rígido
Material do suporte de fixação	Metal

Classificação

Número da pauta aduaneira	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Technical drawing of a mechanical part, likely a flange or end plate, showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 50.0
- Overall height: 49.2
- Top edge features: 5.6, 5.0, 14.0, 5.0
- Bottom edge features: 11.6, 13.0, 13.0
- Central circular features: 4- $\varnothing 3.2$ (small holes), 8-R1.6 (large holes)
- Internal circular features: $\varnothing 38.0$ (outer circle), 8-R1.6 (inner holes)
- Vertical dimensions: 19.0, 13.0, 13.0

Side View Dimensions:

- Overall thickness: 1.5
- Internal features: 12.5, 12.5

