

## Fiche technique

### Câble de liaison

Art. n°: 50106906

KB-ROD4 plus-10000

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Connexion

#### Connexion 1

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Type de connexion | Sub-D         |
| Type              | Prise femelle |
| Nombre de pôles   | 9 pôles       |
| Modèle            | Axiale        |

#### Connexion 2

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise mâle      |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |

#### Propriétés du câble

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Blindé            | Oui              |
| Modèle de câble   | Câble de liaison |
| Longueur de câble | 10.000 mm        |
| Matériau de gaine | PUR              |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27069190 |
| ECLASS 8.0               | 27069190 |
| ECLASS 9.0               | 27069190 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Type de connexion | Sub-D         |
| Type              | Prise femelle |
| Nombre de pôles   | 9 pôles       |
| Modèle            | Axiale        |

### Connexion 2

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond                                                                           |
| Taille du filetage | M12                                                                                       |
| Type               | Prise mâle                                                                                |
| Nombre de pôles    | 5 pôles                                                                                   |
| Codage             | Codage A                                                                                  |
| Modèle             | Axiale                                                                                    |
| Verrouillage       | Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant |