

Karta danych technicznych

Jednostka dołączająca

Nr art.: 53800125

CU411-RS4



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 410
	Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 420

Przylącze

Liczba przylączy	2 Piece(s)
Przylącze 1	
Funkcja	Interfejs maszynowy
Rodzaj przylącza	Przewód z Sub-D
Długość przewodu	450 mm
Materiał płaszczu	PUR
Kolor przewodu	czarny
Liczba pinów	15 -pin
Przylącze 2	
Funkcja	Interfejs danych
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał	Metal
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem D

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto	15.210 g
Kolor obudowy	czarny
Rodzaj mocowania	System bagnetowy

Certyfikaty

Dopuszczenia	c TÜV Süd US
	TÜV Süd

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85389099
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ECLASS 16.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Interfejs maszynowy
Rodzaj przylącza	Przewód z Sub-D
Długość przewodu	450 mm
Materiał płaszczu	PUR
Kolor przewodu	czarny
Typ	female
Liczba pinów	15 -pin

Pin	Obsadzenie pinów	Kolor żyły
1	0 V	niebieski
2	RES-I	Biały
3	+24 V	brązowy
4	F1	czarny
5	A1	żółty
6	F2	fioletowy
7	F3	różowy / szary
8	F4	czerwony / niebieski
9	n.c.	-


Przylącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów	Kolor żyły
10	n.c.	-
11	OSSDA1	szary
12	OSSDA2	różowy
13	n.c.	-
14	n.c.	-
15	MELD	czerwony

Przylącze 2

Funkcja	Interfejs danych
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał	Metal
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem D
Obudowy wtyczki	FE/SHIELD

Pin	Obsadzenie pinów	Kolor żyły
1	TD+	zółty
2	RD+	Biały
3	TD-	pomarańczowy
4	RD-	niebieski



Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable przylączeniowe

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	548521	CB-D15E-10000S-11GF	Kabel przylączeniowy	Aplikacja: Odporny na działanie olejów/smarów Pamięć parametrów: Tak Przylącze 1: Sub-D, osiowy, female, 15 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Tak Długość przewodu: 10.000 mm Materiał płaszczka: PUR
	548522	CB-D15E-25000S-11GF	Kabel przylączeniowy	Aplikacja: Odporny na działanie olejów/smarów Pamięć parametrów: Tak Przylącze 1: Sub-D, osiowy, female, 15 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Tak Długość przewodu: 25.000 mm Materiał płaszczka: PUR
	548523	CB-D15E-50000S-11GF	Kabel przylączeniowy	Aplikacja: Odporny na działanie olejów/smarów Pamięć parametrów: Tak Przylącze 1: Sub-D, osiowy, female, 15 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Tak Długość przewodu: 50.000 mm Materiał płaszczka: PUR
	548520	CB-D15E-5000S-11GF	Kabel przylączeniowy	Aplikacja: Odporny na działanie olejów/smarów Pamięć parametrów: Tak Przylącze 1: Sub-D, osiowy, female, 15 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Tak Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PUR

Akcesoria**Technologia połączeniowa – złącza**

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	520083	AC-D15E-GF	Kabel przyłączeniowy	Przyłącze: Sub-D, osiowy, female, 15 -pin

Wskazówka

☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.