

Technisch gegevensblad Stationaire 2D-codelezer

Art.-nr.: 50136772

DCR55M2/R2



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Diagrammen
- Opmerkingen



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	DCR 55
Chip	CMOS (Rolling Shutter)

Functies

Softwarefuncties	Lezen van 1D-codes
	Lezen van 2D-codes

Leesgegevens

Leesbare codetypen	2/5 Hong Kong
	2/5 Interleaved
	2/5 NEC
	2/5 Straight
	Australian Post
	Aztec
	BC412
	Canada Post
	Codabar
	Codablock F
	Code 11
	Code 128
	Code 32
	Code 39
	Code 49
	Code 93
	Data matrix code
	EAN/UPC
	GS1 databar
	HanXin
	Intelligent Mail
	Japan Post
	KIX code
	Korea Post
	QR-code

Optische gegevens

Leesafstand	30 ... 425 mm
LED-groep	Vrije groep (volgens EN 62471:2008)
Resolutie camera horizontaal	1.280 px
Resolutie camera verticaal	960 px
Modulegrootte	0,127 ... 0,528 mm

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	4,75 ... 5,25 V, DC
Stroomopname, max.	425 mA
Ingangen	
Aantal digitale schakelingen	1 St.
Schakelingen	
Type	Digitale schakeling
Digitale schakeling 1	
Functie	Leespoort
Uitgangen	
Aantal digitale schakeluitgangen	1 St.

Schakeluitgangen

Type	Digitale schakeluitgang
Spanningstype	DC

Schakeluitgang 1

Schakelement	Transistor, NPN
--------------	-----------------

Interface

Type	RS 232
------	--------

RS 232

Functie	Proces
Overdrachtssnelheid	9.600 ... 115.200 Bd
Gegevensformaat	configureerbaar

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Data-interface
	Signaal IN
	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	2.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	7 -draads

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking	Kunststof
Nettogewicht	89 g
Kleur behuizing	Rood
	zilver
Type bevestiging	Bevestigingsschroefdraad

Bediening en display

Type weergave	LED
Type configuratie/parametrering	Software

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	10 ... 90 %

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 54
Goedkeuringen	c UL US
	FCC
	RoHS
Testprocedure EMC volgens norm	EN 61326-1

Technische gegevens

Douanetariefnummer	84719000
ECLASS 5.1.4	27280103
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ECLASS 14.0	27280103
ECLASS 15.0	27280103
ECLASS 16.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999
ETIM 9.0	EC002999
ETIM 10.0	EC002999
UNSPSC 26.08	43211701

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Data-interface
	Signaal IN
	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	2.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	7 -draads

Aderkleuren

Adertoewijzing

Rood	V+
violet	GND
zwart	OUT 1
oranje	IN 1
wit	RS 232 RxD
groen	RS 232 TxD
Geel	Functionele aarde (FE)

Diagrammen

Leesafstanden



A	B	
Code 39 / 0,190 mm (7,5 mil)	50 (2,0)	245 (9,6)
GS1 Databar / 0,267 mm (10,5 mil)	35 (1,4)	225 (8,9)
UPC / 0,330 mm (13 mil)	40 (1,5)	370 (14,6)
PDF417 / 0,147 mm (5,8 mil)	85 (3,3)	155 (6,1)
PDF417 / 0,170 mm (6,7 mil)	65 (2,6)	175 (6,9)
Data Matrix / 0,127 mm (5 mil)	75 (3,0)	90 (3,5)
Data Matrix / 0,160 mm (6,3 mil)	70 (2,8)	135 (5,3)
Data Matrix / 0,254 mm (10 mil)	50 (2,0)	205 (8,1)
Data Matrix / 0,528 mm (20,8 mil)	30 (1,2)	425 (16,7)

A Codetype / resolutie mm

B Leesafstand [mm] ([inch])

Diagrammen

Leesveld



- 1 Leesbereik, zijkant
2 Leesbereik, bovenaanzicht

Opmerkingen

 Gebruiken voor het bedoeld gebruik!	
	- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging. - Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld. - Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.