

Fiche technique

Interverrouillage de sécurité

Art. n°: 63000653

L200-M0C3-SLM24-L2G

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base	
Série	L200
Fonctions	
Fonctions	Déverrouillage auxiliaire Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon ISO 14119 Interverrouillage mécanique (force de ressort) Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie 4 selon EN ISO 13849-1 Voyants lumineux pour commande magnétique
Principe de fonctionnement	Principe du courant de repos - Organe de commande verrouillé avec électroaimant désactivé

Caractéristiques	
Durée d'utilisation T _M	20 années, EN ISO 13849-1
B10 _d	5.000.000 nombre de cycles

Données électriques	
Catégorie d'utilisation pour DC-13	U _e / I _e : 24 V / 3 A, 125 V / 0,7 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15	U _e / I _e : 120 V / 6 A, 250 V / 5 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts, actionneur	1NF + 1NO
Attribution des contacts, aimant	1NF + 1NO
Ouverture des contacts	En serrage par adhérence, forcé
Tension de service de l'aimant	24 V CC, -10 ... 10 %
Protection contre les courts-circuits, aimant	0,5 A, 24 V, type gG, CEI 60269-1
Protection contre les courts-circuits, circuit de sécurité	500 V, 10 A, type gG, CEI 60269-1

Données de puissance	
Tension d'isolement assignée	400 V CA, 300 V CC
Courant thermique conventionnel max.	10 A
Entrées	
Entrées de commutation	
Entrée d'apprentissage pour organe de commande	Non

Données temps de réaction	
Durée de démarrage	100 %

Connexion	
Nombre de connexions	1 pièce(s)
Nombre d'entrées de câble	3 pièce(s)
Connexion 1	
Fonction	Alimentation en tension Connexion de contact
Type de connexion	Borne
Type de borne	Borne à vis
Nombre de pôles	10 pôles
Propriétés du câble	
Section de raccord	1 x 0,34 mm ² à 2 x 1,5 mm ² , cordon

Données mécaniques	
Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	45 mm x 46 mm x 194,7 mm
Matériau du boîtier	Métallique
Matériau du contact électrique	Alliage d'argent
Poids net	736 g
Couleur du boîtier	Gris Rouge
Type de fixation	Fixation traversante
Type d'entrée de câble	M20 x 1,5
Type de commutateur	Dispositif de verrouillage avec interverrouillage, ISO 14119
Principe de commutation	Contact glissant
Directions de commande d'approche	1 x haut 4 x côté (90°)
Vitesse d'approche	0,001 ... 0,5 m/s
Type d'interverrouillage	Force de ressort
Commande d'interverrouillage	Ressort
Force d'interverrouillage max.	2.800 N
Durée de vie mécanique	1.000.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1
Fréquence de commande max.	600 par heure, CEI 6047-5-1
Organe de commande externe	Série AC-AHxx, droit, coudé, à ressorts, réglable
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé	30 N
Tolérance aux chocs de recul	4,5 mm

Commande et affichage	
Type d'affichage	LED

Caractéristiques ambiantes	
Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 60 °C
Degré d'encrassement	3, EN 60947-1

Certifications	
Indice de protection	IP 67
Homologations	c UL US IMQ

Classification	
Numéro de tarif douanier	85369095
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ECLASS 13.0	27272603
ECLASS 14.0	27272603
ECLASS 15.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
ETIM 9.0	EC002593
ETIM 10.0	EC002593

Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Connexion de contact
Type de connexion	Borne
Type de borne	Borne à vis
Nombre de pôles	10 pôles

Borne

Affectation

11	Aimant NF(1)
12	Aimant NF(1)
21	Aimant NF(2)
22	Aimant NF(2)
31	Actionneur NF(3)
32	Actionneur NF(3)
43	Actionneur NO(1)
44	Actionneur NO(1)
A1	+24 V / 0 V
A2	0 V / +24 V