# Scheda tecnica dati
# Torretta di segnalazione
Cod. art.: 50155286
TL105-33B-ROG-BZ-050-FX




La figura può variare

**Contenuto**


- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Diagrammi

# Dati tecnici

## Dati di base

| | |
|---|---|
| **Serie** | TL 105 |
| **Tipo di segnalazione** | Ottico e acustico |

## Dati elettrici

### Dati di potenza

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione $U_B$** | 24 V, CC |
| **Corrente assorbita, max.** | 150 mA |

### Ingressi

| | |
|---|---|
| **Numero di ingressi di commutazione digitali** | 4 pezzo(i) |

#### Ingressi di commutazione

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ingresso di commutazione digitale |
| **Tensione di commutazione high min.** | 24 V |
| **Tensione di commutazione low max.** | 0 V |
| **Tipo di tensione** | CC |

##### Ingresso di commutazione digitale 1

| | |
|---|---|
| **Assegnazione** | Collegamento 1, pin 1 |
| **Funzione** | Colore luce (rosso) mediante attivazione del pin |

##### Ingresso di commutazione digitale 2

| | |
|---|---|
| **Assegnazione** | Collegamento 1, pin 2 |
| **Funzione** | Segnale acustico (cicalino) mediante attivazione del pin |

##### Ingresso di commutazione digitale 3

| | |
|---|---|
| **Assegnazione** | Collegamento 1, pin 4 |
| **Funzione** | Colore luce (verde) mediante attivazione del pin |

##### Ingresso di commutazione digitale 4

| | |
|---|---|
| **Assegnazione** | Collegamento 1, pin 5 |
| **Funzione** | Colore luce (arancione) mediante attivazione del pin |

## Collegamento

| | |
|---|---|
| **Numero di collegamenti** | 1 pezzo(i) |

### Collegamento 1

| | |
|---|---|
| **Funzione** | Alimentazione di tensione |
| | Colore della luce mediante attivazione dei pin |
| | Segnale IN |
| **Tipo di collegamento** | A cablare |
| **Lunghezza cavo** | 500 mm |
| **Numero di conduttori** | 5 conduttori |

## Dati meccanici

| | |
|---|---|
| **Forma costruttiva** | Cilindrica |
| **Dimensioni (Ø x L)** | 50 mm x 190 mm |
| **Passo della filettatura** | 1,5 mm |
| **Materiale dell'alloggiamento** | Metallo |
| **Alloggiamento in metallo** | Alluminio |
| **Materiale della superficie luminosa** | Plastica, Policarbonato |
| **Peso netto** | 310 g |
| **Colore dell'alloggiamento** | Nero |
| **Tipo di fissaggio, lato impianto** | Avvitabile / verticale |
| **Tipo di illuminazione** | LED/24V |
| **Moduli calotta** | 3 pezzi preassemblati |
| **Rappresentazione del segnale** | Luce rossa lampeggiante |
| **Angolo di emissione** | -90~+90° |
| **Ordine dei moduli (crescente)** | rosso, arancione, verde |

## Dati ambientali

| | |
|---|---|
| **Temperatura ambiente, funzionamento** | -20 ... 45 °C |
| **Temperatura ambiente, stoccaggio** | -40 ... 70 °C |

## Certificazioni

| | |
|---|---|
| **Grado di protezione** | IP 40 |
| **Classe di protezione** | III |
| **Omologazioni** | CE |

## Dati acustici


| | |
|---|---|
| **Tonalità** | Tono a impulso |
| **Pressione acustica** | 90 dB |
| **Numero di toni** | 1 pezzo(i) |

## Classificazione

| | |
|---|---|
| **Voce tariffaria doganale** | 85318070 |
| **ECLASS 5.1.4** | 27371230 |
| **ECLASS 8.0** | 27371230 |
| **ECLASS 9.0** | 27371230 |
| **ECLASS 10.0** | 27371230 |
| **ECLASS 11.0** | 27371230 |
| **ECLASS 12.0** | 27371230 |
| **ECLASS 13.0** | 27371230 |
| **ECLASS 14.0** | 27371230 |
| **ECLASS 15.0** | 27371230 |
| **ECLASS 16.0** | 27371230 |
| **ETIM 5.0** | EC001042 |
| **ETIM 6.0** | EC001042 |
| **ETIM 7.0** | EC001042 |
| **ETIM 8.0** | EC001042 |
| **ETIM 9.0** | EC001042 |
| **ETIM 10.0** | EC001042 |

# Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri





# Collegamento elettrico

## Collegamento 1

| | |
|---|---|
| **Funzione** | Alimentazione di tensione |
| | Colore della luce mediante attivazione dei pin |
| | Segnale IN |
| **Tipo di collegamento** | A cablare |
| **Selezione dell'interfaccia** | PNP / NPN commutabile |
| **Lunghezza cavo** | 500 mm |
| **Colore del cavo** | Nero |
| **Numero di conduttori** | 5 conduttori |

| Colore del conduttore | Assegnazione conduttori |
|---|---|
| **Rosso** | LED rosso |
| **Giallo** | LED giallo |
| **Verde** | LED verde |
| **Arancione** | Cicalino |
| **Nero** | GND |



# Diagrammi

## Cavo di interconnessione

