

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50106209

MTKS 14x23

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
Dimensioni triple	1,2 mm
Misura di montaggio, larghezza	13,6 mm
Misura di montaggio, altezza	23 mm
Misura di montaggio, spessore	4,2 mm
Superficie riflettente, altezza	21 mm
Superficie riflettente, larghezza	11 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA8N
Struttura della superficie attiva	Mikrotriple
Peso netto	1 g
Tipo di fissaggio	Adesivo Fissaggio passante

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

