

Technisch gegevensblad Glasvezelkabel reflectaster

Art.-nr.: 50149673

GF-ETM-SS-402-IM

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Opmerkingen
- Meer informatie
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	GF
Werkingsprincipe	Tast-principe
Toepassingsgebied	Algemene toepassingen

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	hittebestendig
---------------------	----------------

Optische gegevens

Openingshoek	65 °
Lichtstraaluitgang	aan de voorzijde
Vezelkern	Gemengde vezelplaatsing Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern	Glas
actieve vezeldoorsnede	0,5 mm
Rækkevidde med LV461	2 ... 60 mm
Rækkevidde med LV462	2 ... 100 mm
Rækkevidde med LV463	2 ... 180 mm
Rækkevidde med LV463.XV	3 ... 305 mm
Rækkevidde med LV463.XR	5 ... 450 mm
Rækkevidde med LV463L.XR	10 ... 900 mm

Aansluiting

Aansluiting, versterkerzijde	Ø 2,2 mm
------------------------------	----------

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Buitendiameter	4 mm
Nettogewicht	30 g
Materiaal kop	RVS
Type	Glasvezelkabel (GF)
Vezellengte	200 mm
Materiaal vezelmantel	RVS
Bevestiging van de tastkop	M4
kleinste buigradius (statisch)	R40
kleinste buigradius (bewegend)	R40
Hulslengte bij lichtuittrede	15 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls	Ja
Legging	standaard
Demping bij $\lambda = 900$ nm	700 dB/km

Omgevingsgegevens


Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 200 °C, 300n°C <15 min
------------------------------	--------------------------------

Classificatie

Douanetariefnummer	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ECLASS 16.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651
UNSPSC 26.08	41112103

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ☞ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ☞ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ☞ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Meer informatie

- Geschikte producten voor het gebruik van deze lichtgeleider zijn de glasvezellichtversterkers LV461, LV462B, evenals LV463, LV463.XV en LV463.XR.
- De opgegeven bedrijfstemperaturen gelden voor het leggen van stijve vezels. Bij flexibel leggen is een lagere temperatuurbestendigheid mogelijk.

Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50132034	GF-ADAPT-4-2.2	Adapter	Type: Adapter van versterker LV 46x naar glasvezelkabel GF

Opmerking



- ☞ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.