

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50140183

MTKZ 7-30 SET

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Contenu	100
Adapté pour	IPS 200i
	IPS 400i
	LSIS 472i

Données mécaniques

Forme	Rond
Cote de montage, épaisseur	17,6 mm
Cote de montage, diamètre	31 mm
Surface réfléchissante, diamètre	15 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Non
Désignation chimique, matériau du réflecteur	PA
Type de fixation	Clip
Type de réflecteur	Réflecteur
Adapté pour diamètre d'alésage	6 ... 7 mm
Adapté pour épaisseur de matériau	0,8 ... 5 mm

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-35 ... 45 °C
Température de traitement	5 ... 45 °C

Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

