

Folha de dados técnicos

Refletor

N.º do art.: 50106960

TKS 20x40.P

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Área de aplicação	Farmácia
-------------------	----------

Dados mecânicos

Execução	Retangular
Depende do sentido	Não
Tamanho de microprisma triplo	2,3 mm
Dimensão de montagem, largura	20 mm
Dimensão de montagem, altura	60 mm
Dimensão de montagem, espessura	6 mm
Superfície refletora, altura	38 mm
Superfície refletora, largura	16 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Material do substrato	Plástico
Com mudança de polarização	Sim
Nomenclatura química, material refletor	PES
Estrutura, superfície ativa	Triple
Peso líquido	5 g
Tipo de fixação	Colável Fixação de passagem
Compatibilidade do material	ECOLAB

Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 65 °C
--------------------------------	---------------

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

