

## Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50112142

TK BR 53

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Obszar zastosowania | Produkt spożywczy |
|---------------------|-------------------|

### Dane mechaniczne

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Konstrukcja                               | prostokątny       |
| Zależnie od kierunku                      | Tak               |
| Wielkość przełącznika trójbiegunowego     | 0,3 mm            |
| Szerokość wymiaru montażowego             | 14 mm             |
| Wysokość wymiaru montażowego              | 36 mm             |
| Grubość wymiaru montażowego               | 20,3 mm           |
| Wysokość powierzchni refleksyjnej         | 10 mm             |
| Szerokość powierzchni refleksyjnej        | 29 mm             |
| Materiał reflektora                       | Tworzywo sztuczne |
| Materiał nośnika                          | Stal nierdzewna   |
| Zmiana polaryzacji                        | Tak               |
| Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | Stal nierdzewna   |
| Struktura powierzchni aktywnej            | Mikrotriple       |
| Masa netto                                | 50 g              |
| Rodzaj mocowania                          | Pasowanie obudowy |

### Parametry otoczenia

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 70 °C |
|-------------------------------------|---------------|

### Certyfikaty

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Stopień ochrony | IP 67  |
|                 | IP 69K |

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 73269098 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279203 |
| ECLASS 8.0          | 27279203 |
| ECLASS 9.0          | 27273601 |
| ECLASS 10.0         | 27273601 |
| ECLASS 11.0         | 27273601 |
| ECLASS 12.0         | 27273601 |
| ECLASS 13.0         | 27273601 |
| ECLASS 14.0         | 27273601 |
| ECLASS 15.0         | 27273601 |
| ECLASS 16.0         | 27273601 |
| ETIM 5.0            | EC002467 |
| ETIM 6.0            | EC002467 |
| ETIM 7.0            | EC002467 |
| ETIM 8.0            | EC002467 |
| ETIM 9.0            | EC002467 |
| ETIM 10.0           | EC002467 |
| UNSPSC 26.08        | 39121551 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

