

Scheda tecnica dati Parte di collegamento

Cod. art.: 50114823

MS 308

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione



La figura può variare

Ethernet

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per BCL 308i

Interfaccia

Tipo Ethernet, Ethernet

Ethernet

Collegamento

Numero di collegamenti 4 pezzo(i)

Collegamento 1

Funzione PWR / SW IN / OUT

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo male

Materiale Metallo

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Collegamento 2

Funzione Interfaccia di assistenza

Tipo di collegamento USB

Tipo di connettore USB 2.0 Mini-B

Collegamento 3

Funzione HOST / BUS IN

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo female

Materiale Metallo

Numero di poli 4 poli

Codifica Codifica D

Collegamento 4

Funzione BUS OUT

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo female

Materiale Metallo

Numero di poli 4 poli

Codifica Codifica D

Dati meccanici

Forma costruttiva Cubica

Dimensioni (P x H x L) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm

Materiale dell'alloggiamento Metallo

Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso

Peso netto 70 g

Colore dell'alloggiamento Nero

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione LED

Numero di LED 2 pezzo(i)

Classificazione

Voce tariffaria doganale 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ECLASS 15.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione PWR / SW IN / OUT

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo male

Materiale Metallo

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Collegamento elettrico

Pin Assegnazione dei pin

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Collegamento 2

Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Mini-B

Collegamento 3

Funzione	HOST / BUS IN
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica D

Pin Assegnazione dei pin

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Collegamento 4

Funzione	BUS OUT
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica D

Pin Assegnazione dei pin

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde, costantemente acceso	Ethernet
	Giallo, lampeggiante	Trasmissione di dati attiva
2	Verde, costantemente acceso	Ethernet
	Giallo, lampeggiante	Trasmissione di dati attiva