

## Scheda tecnica dati

## Elemento torretta di segnalazione

Cod. art.: 50130424

E7-V1-DS-C

### Contenuto

- Dati tecnici
- Avvisi
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Serie                | E7                                               |
| Idoneo per           | Elementi torretta di segnalazione della serie E7 |
| Tipo di segnalazione | Ottico                                           |

### Dati elettrici

|        |             |
|--------|-------------|
| Durata | > 100.000 h |
|--------|-------------|

#### Dati di potenza

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tensione di alimentazione $U_B$ | 24 V, CA/CC, 10 % |
| Corrente assorbita, max.        | 51 mA             |

### Dati meccanici

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Forma costruttiva            | Cilindrica          |
| Dimensioni (Ø x L)           | 70 mm x 61 mm       |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica            |
| Peso netto                   | 80 g                |
| Tipo di fissaggio            | Sistema a baionetta |
| Tipo di illuminazione        | LED/24V             |
| Rappresentazione del segnale | Luce permanente     |
| Colore calotta               | Trasparente         |
| Angolo di emissione          | 360°                |

### Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
|-------------------------------------|---------------|

### Certificazioni

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Grado di protezione | IP 66   |
| Omologazioni        | c UL US |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4             | 27371220 |
| ECLASS 8.0               | 27371220 |
| ECLASS 9.0               | 27371220 |
| ECLASS 10.0              | 27371220 |
| ECLASS 11.0              | 27371220 |
| ECLASS 12.0              | 27371220 |
| ECLASS 13.0              | 27371220 |
| ECLASS 14.0              | 27371220 |
| ECLASS 15.0              | 27371220 |
| ETIM 5.0                 | EC000232 |
| ETIM 6.0                 | EC000232 |
| ETIM 7.0                 | EC000232 |
| ETIM 8.0                 | EC000232 |
| ETIM 9.0                 | EC000232 |
| ETIM 10.0                | EC000232 |

## Avvisi



### Rispettare l'uso previsto!



- ⚠ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ⚠ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ⚠ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.



### Per applicazioni UL:



- ⚠ Per applicazioni UL l'utilizzo è consentito solo in circuiti di Class-2 secondo NEC (National Electric Code).

## Accessori

## Montaggio

|                                                                                    | Cod. art. | Designazione | Articolo                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50130436  | E7-MH1       | Elemento torretta di segnalazione | Collegamento: Morsetto, Tecnologia a molla di trazione<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Diametro: 70 mm<br>Modello: Montaggio orizzontale<br>Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / orizzontale<br>Moduli calotta: 5 pezzi max.<br>Registrazione modulo: Su un solo lato<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66  |
|    | 50130440  | E7-MP1-100   | Elemento torretta di segnalazione | Collegamento: Morsetto, Tecnologia a molla di trazione<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Diametro: 70 mm<br>Modello: Montaggio su base<br>Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / orizzontale<br>Moduli calotta: 5 pezzi max.<br>Registrazione modulo: Su un solo lato<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66      |
|    | 50130437  | E7-MW1       | Elemento torretta di segnalazione | Collegamento: Morsetto, Tecnologia a molla di trazione<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Diametro: 70 mm<br>Modello: Montaggio con squadretta<br>Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / verticale<br>Moduli calotta: 5 pezzi max.<br>Registrazione modulo: Su un solo lato<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66 |
|  | 50130438  | E7-MW2       | Elemento torretta di segnalazione | Collegamento: Morsetto, Tecnologia a molla di trazione<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Diametro: 70 mm<br>Modello: Montaggio con squadretta<br>Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / verticale<br>Moduli calotta: 10 pezzi max.<br>Registrazione modulo: Su due lati<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66    |

### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.