

Scheda tecnica dati

Moduli di sicurezza

Cod. art.: 50133008

MSI-SR-LC21-01

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Avvisi



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Serie	MSI-SR-LC21
Applicazione	Circuiti di arresto d'emergenza
	Dispositivi di protezione optoelettronici
	Interruttori a trasponder (uscite OSSD)
	Interruttori di posizione (contatti meccanici)
	Interruttori elettromagnetici (contatti Reed, equivalenti)

Funzioni

Funzioni	Blocco di avvio/riavvio (RES)
	Controllo contattori (EDM)
Riavvio	Automatico
	Manuale

Grandezze caratteristiche

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
MTTF _d	78 anni, EN ISO 13849-1
PFH _D	1,7E-09 per ora
Durata di utilizzo T _M	20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849-1
DC _{AVG}	99 %
B10 _d con DC13 (carico induttivo)	435.000 numero di cicli, (2,5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10 _d con AC15 (carico induttivo)	230.000 numero di cicli, (3 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)

Dati elettrici

Corrente continua per percorso della corrente, max.	6 A
Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U _B	24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Potenza assorbita, max.	2 W
Circuito di alimentazione	
Tensione nominale U _N	24 V
Frequenza nominale	50 ... 60 Hz
Tensione di esercizio	0,85 ... 1,1 x U _N
Potenza nominale CC	2 W
Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo	No

Circuito di uscita

Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto	2 pezzo(i)
Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto	0 pezzo(i)
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto	1 pezzo(i)
Circuiti di abilitazione	Contatto N.A.
Circuiti di segnalazione	Contatto N.C.
Materiale di contatto	Lega Ag, dorata
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.)	Ue 230V, Ie 3A
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.)	Ue 24V, Ie 2,5A
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.)	Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione
Corrente continua term. max. I _{th} , circuiti di abilitazione	6 A
Corrente continua term. max. I _{th} , circuiti di segnalazione	3 A
Corrente totale max. I ² di tutti i percorsi di corrente	9 A ²
Durata meccanica	100.000.000 cicli di commut.

Circuito di controllo

Analisi degli ingressi	a due canali
Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.)	40 mA
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.)	100 mA
Resistenza di linea max., per canale	≤ (5 + (1,176 x U _B / U _N - 1) x 100) Ω
Durata di accensione min.	50 ms
Tempo di risposta (avvio automatico t _{A2})	500 ms
Tempo di risposta (avvio manuale t _{A1})	40 ms
Tempo ammissibile di impulso di test t _{TP}	1 ms
Tempo di rilascio t _R	25 ms
Monitoraggio del tempo sincrono t _S	200 ms
Tempo di ripristino t _W	150 ms

Comportamento temporale

Ritardo alla diseccitazione	25 ms
-----------------------------	-------

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
Collegamento 1	
Funzione	Alimentazione di tensione
	Segnale IN
	Segnale OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Tipo di morsetto	Morsetto a vite
Numero di poli	16 poli

Proprietà del cavo

Sezioni di collegamento	1 x 0,2 a 2,5 mm ² , filo
	1 x 0,2 a 2,5 mm ² , trefolo
	1 x 0,25 a 2,5 mm ² , trefolo con puntalino
	2 x 0,2 a 1,0 mm ² , filo
	2 x 0,2 fino a 1,0 mm ² , trefolo
	2 x 0,25 a 1,0 mm ² , trefolo con puntalino

Dati tecnici

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso netto	210 g
Colore dell'alloggiamento	Grigio
Tipo di fissaggio	Fissaggio a scatto

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 55 °C
-------------------------------------	---------------

Certificazioni


Omologazioni	c UL US
	TÜV Rheinland

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85364900
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ECLASS 13.0	27371819
ECLASS 14.0	27371819
ECLASS 15.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
ETIM 9.0	EC001449
ETIM 10.0	EC001449

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Segnale IN
	Segnale OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Tipo di morsetto	Morsetto a vite
Numero di poli	16 poli

Morsetto


Assegnazione

13	Circuito di abilitazione 1 (contatto N.A.)
14	Circuito di abilitazione 1 (contatto N.A.)
23	Circuito di abilitazione 2 (contatto N.A.)
24	Circuito di abilitazione 2 (contatto N.A.)
31	Circuito di segnalazione (contatto N.C.)
32	Circuito di segnalazione (contatto N.C.)
A1	+24 V

Collegamento elettrico

Morsetto	Assegnazione
A2	GND
S34	Reset manuale
S35	Reset automatico
S12	Ingresso sensore
S22	Ingresso sensore
S31	Ingresso sensore
S11	Potenziale di 22 V CC
S33	Potenziale di 22 V CC
S21	Potenziale di 0 V

Schemi elettrici



Avvisi

**Rispettare l'uso previsto!**



- Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.