

## Hoja técnica

### Unidad de conexión modular

Código: 50129664

MSC 900 - 1000



La figura puede variar

#### Contenido

- Datos técnicos
- Accesorios



Ethernet

## Datos técnicos

### Datos básicos

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Serie          | MSC 900                                     |
| Apropiado para | Lectores de código de barras serie BCL 900i |

### Datos eléctricos

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Datos de potencia</b>      |                 |
| Tensión de alimentación $U_B$ | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corriente, máx.    | 500 mA          |

### Interfaz

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo                     | RS 232, Ethernet               |
| <b>Ethernet</b>          |                                |
| Asignación de dirección  | Asignación manual de dirección |
|                          | DHCP                           |
| Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s                      |
|                          | 100 Mbit/s                     |
| Funcionalidad switch     | Integrado                      |
| Protocolo de transmisión | TCP/IP, UDP                    |

### Datos mecánicos

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Diseño                    | Cúbico                          |
| Dimensiones (An x Al x L) | 193 mm x 180 mm x 71 mm         |
| Material de carcasa       | Metal                           |
|                           | Plástico                        |
| Carcasa de metal          | Fundición a presión de aluminio |
| Peso neto                 | 1.500 g                         |
| Color de carcasa          | Negro                           |
|                           | Rojo                            |

### Operación e Indicación

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Tipo de indicación | Display LC    |
|                    | LED           |
| Número de LED      | 10 Unidad(es) |

### Datos ambientales

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio             | 0 ... 50 °C   |
| Temperatura ambiente en almacén              | -20 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 90 %    |

### Certificaciones


|                      |         |
|----------------------|---------|
| Índice de protección | IP 65   |
| Certificaciones      | c UL US |

### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4      | 27069190 |
| ECLASS 8.0        | 27069190 |
| ECLASS 9.0        | 27069190 |
| ECLASS 10.0       | 27069190 |
| ECLASS 11.0       | 27069090 |
| ECLASS 12.0       | 27069090 |
| ECLASS 13.0       | 27069090 |
| ECLASS 14.0       | 27069090 |
| ECLASS 15.0       | 27069090 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

## Accesorios

### Sistema de conexión - Cables de interconexión

|                                                                                    | Código   | Denominación    | Artículo               | Descripción                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50131533 | KB 900-1000 MSC | Cable de interconexión | Conexión 1: Sub-D, Conector macho, Axial, 25 polos<br>Conexión 2: Sub-D, Conector macho, Axial, 25 polos<br>Apantallado: Sí<br>Longitud de cable: 1.000 mm |

#### Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.