

Scheda tecnica dati

Specchio deflettore

Cod. art.: 529616

UM60-1650

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Serie	UM
Tipo di colonne e specchi	Specchio deflettore posteriore

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	25 mm x 68 mm x 1.720 mm
Peso netto	3.120 g
Colore dell'alloggiamento	Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio	Montaggio su scanalatura Supporto girevole
Idoneo per sensore	Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300
Altezza del campo protetto fino a	1.650 mm
Lunghezza dello specchio	1.710 mm


Classificazione

Voce tariffaria doganale	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Disegni quotati


Tutte le dimensioni in millimetri

Specchio




L Lunghezza = 1720 mm

SL Lunghezza specchio = 1710 mm




Distanze di montaggio



A Max. 500 mm

Disegni quotati




Montaggio con staffa standard BT-UM60




- A Laterale
- B posteriore
- C Inclinazione regolabile (0 - 90°)

Disegni quotati

Montaggio con supporto orientabile BT-SSD



A



B

A posteriore

B Lateralmente 45°