

Scheda tecnica dati Interruttore di sicurezza

Cod. art.: 63000105

S20-P4C1-M20-FH30



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Avvisi



Dati tecnici

Dati di base	
Serie	S20

Funzioni	
Funzioni	Dispositivo di interblocco con interruttore di posizione ad azionamento meccanico di tipo 2 con attuatore a bassa codifica secondo EN ISO 14119

Grandezze caratteristiche	
Durata di utilizzo T _M	20 anni, EN ISO 13849-1
B10 _d	2.000.000 numero di cicli

Dati elettrici	
Categoria d'utilizzo con DC 13	U _e / I _e : 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Categoria d'utilizzo con AC 15	U _e / I _e : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Attribuzione contatti	2NC + 1NO
Apertura contatto	Ad accoppiamento di forza, forzata
Protezione contro i cortocircuiti	500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Protezione dal contatto	Isolamento di protezione O

Dati di potenza	
Tensione nominale di isolamento	400 V CA, 500 V CC
Corrente termica convenzionale max.	10 A

Collegamento	
Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
Numero degli ingressi dei cavi	1 pezzo(i)

Collegamento 1	
Funzione	Collegamento contatti
Tipo di collegamento	Morsetto
Tipo di morsetto	Morsetto a vite
Numero di poli	6 poli

Proprietà del cavo	
Sezioni di collegamento	1 x 0,34 mm ² a 2 x 1,5 mm ² , trefolo

Dati meccanici	
Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Alloggiamento in plastica	Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Materiale del contatto elettrico	Lega d'argento
Peso netto	102 g
Colore dell'alloggiamento	Nero
	Rosso
Tipo di fissaggio	Fissaggio passante
Tipo di ingresso cavo	M20 x 1,5
Tipo di commutatore	Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119
Principio di commutazione	Contatto a scatto lento
Direzioni di azionamento per avvicinamento	1 x alto
	4 x laterale (90°)
Velocità di avvicinamento	0 ... 0,5 m/s
Durata meccanica	1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1
Frequenza di azionamento max.	3.600 per ora, IEC 6047-5-1
Attuatore, esterno	Serie AC-ANxx: diritto, angolare, molleggiato, regolabile
Forza d'estrazione, attuatore sbloccato	30 N
Percorso di azionamento con separazione forzata	7,8 mm
Tolleranza contraccolpi	4,5 mm


Dati ambientali	
Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 80 °C
Grado di inquinamento, esterno	3, EN 60947-1

Certificazioni	
Grado di protezione	IP 67
Omologazioni	c UL US
	IMQ


Classificazione	
Voce tariffaria doganale	85369095
ECLASS 5.1.4	27272602
ECLASS 8.0	27272602
ECLASS 9.0	27272602
ECLASS 10.0	27272602
ECLASS 11.0	27272602
ECLASS 12.0	27272602
ECLASS 13.0	27272602
ECLASS 14.0	27272602
ECLASS 15.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
ETIM 9.0	EC002592
ETIM 10.0	EC002592

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Direzioni di avvicinamento



Collegamento elettrico

Collegamento 1


Funzione	Collegamento contatti
Tipo di collegamento	Morsetto
Tipo di morsetto	Morsetto a vite
Numero di poli	6 poli

Morsetto

Assegnazione

11	NC(1)
12	NC(1)
21	NC(2)
22	NC(2)
33	NO(1)
34	NO(1)

Schemi elettrici



21/22 Contatto N.C. ad azionamento positivo
11/12 Contatto N.C. ad azionamento positivo

Avvisi

**Rispettare l'uso previsto!**



- Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.