

## Hoja técnica

### Reflector

Código: 50114185

REF 6-S-20x40

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos mecánicos

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Diseño                                      | Rectangular |
| Independiente de la dirección               | No          |
| Tamaño del triple                           | 0,3 mm      |
| Medida de montaje, anchura                  | 20 mm       |
| Medida de montaje, altura                   | 60 mm       |
| Medida de montaje, espesor                  | 6 mm        |
| Superficie de reflexión, altura             | 38 mm       |
| Superficie de reflexión, anchura            | 16 mm       |
| Material del reflector                      | Plástico    |
| Material de soporte                         | Plástico    |
| Con polarización cambiante                  | Sí          |
| Denominación química material del reflector | PMMA8N      |
| Estructura de superficie activa             | Mikrotriple |
| Peso neto                                   | 6 g         |
| Tipo de fijación                            | Enroscable  |

Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 70 °C |
|----------------------------------|---------------|

Certificaciones

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 67 |
|----------------------|-------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279203 |
| ECLASS 8.0        | 27279203 |
| ECLASS 9.0        | 27273601 |
| ECLASS 10.0       | 27273601 |
| ECLASS 11.0       | 27273601 |
| ECLASS 12.0       | 27273601 |
| ECLASS 13.0       | 27273601 |
| ECLASS 14.0       | 27273601 |
| ECLASS 15.0       | 27273601 |
| ETIM 5.0          | EC002467 |
| ETIM 6.0          | EC002467 |
| ETIM 7.0          | EC002467 |
| ETIM 8.0          | EC002467 |
| ETIM 9.0          | EC002467 |
| ETIM 10.0         | EC002467 |

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

