

## Hoja técnica

### Cinta de códigos de barras

Código: 50144197

BCB G40 H25 L080

#### Contenido

- Datos técnicos
- Código de producto



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Apropiado para | Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 300i |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|

Datos mecánicos

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiones (Al x L)                                | 25 mm x 80.000 mm                            |
| Medida de raster                                    | 40 mm                                        |
| Peso neto                                           | 550 g                                        |
| Características mecánicas                           | Resistencia condicional a productos químicos |
|                                                     | Resistente a la humedad                      |
|                                                     | Resistente a los UV                          |
|                                                     | Resistente al estregado                      |
|                                                     | Resistente al rayado                         |
| Adhesivo                                            | Pegamento de acrilato                        |
| Fuerza adhesiva                                     | 0,1 mm                                       |
| Procedimiento de fabricación                        | Impresión digital                            |
| Resistencia química (ensayada a 23 °C durante 24 h) | Aceite para transformadores                  |
|                                                     | Gasoil                                       |
|                                                     | Gasolina de comprobación                     |
|                                                     | Heptano                                      |
| Endurecimiento                                      | 72 h                                         |
| Protección de la superficie                         | Poliéster, mate                              |

Datos ambientales

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura ambiente en servicio         | -40 ... 120 °C            |
| Temperatura de procesamiento             | 0 ... 45 °C               |
| Temperatura de procesamiento recomendada | 10 ... 25 °C              |
| Resistencia                              | Humedad                   |
|                                          | Luz ultravioleta          |
|                                          | Niebla salina (150 h/5 %) |
| Resistencia a la temperatura             | -40 ... 120 °C            |
| Estructura de la base                    | Limpio                    |
|                                          | Liso                      |
|                                          | Seco                      |
|                                          | Sin grasa                 |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4      | 27280190 |
| ECLASS 8.0        | 27280190 |
| ECLASS 9.0        | 27280192 |
| ECLASS 10.0       | 27280192 |
| ECLASS 11.0       | 27280192 |
| ECLASS 12.0       | 27280192 |
| ECLASS 13.0       | 27280192 |
| ECLASS 14.0       | 27280192 |
| ECLASS 15.0       | 27280192 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |
| ETIM 10.0         | EC003015 |

Código de producto

Denominación del artículo: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB Cinta de códigos de barras

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | Serie<br>BCB: cinta de códigos de barras                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AAA  | Raster/medida de raster<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| BBB  | Altura de la cinta/altura especial<br>H25: altura 25 mm<br>H47: altura 47 mm<br>SH1: altura especial individual entre 20 - 32 mm<br>SH2: altura especial individual entre 33 - 47 mm<br>SH3: altura especial individual entre 48 - 70 mm<br>SH4: altura especial individual entre 71 - 140 mm |
| CCCC | Longitud de cinta/longitud especial<br>Lxxx: longitud de cinta en mm<br>SL: longitud especial                                                                                                                                                                                                 |

Código de producto

| BCB                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cinta de códigos de barras |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DDDD                                                                             | <b>Opciones</b><br>TWIN: dos cintas impresas idénticas<br>MVS: Measurement Value Switch (color rojo)<br>MV0: Measurement Value Zero (color amarillo)<br>ML: etiqueta de marca<br>RW: Reverse Winding (dirección de enrollado inversa, el valor de posición más pequeño se encuentra en el interior del núcleo del bobinado)<br>RK: Repair Kit (cinta de reparación) |                            |
| E                                                                                | <b>Versión personalizada</b><br>A: contenido de código ML = AA1 color rojo<br>B: contenido de código ML = BB1 color rojo<br>C: contenido de código ML = CC1 color rojo<br>D: contenido de código ML = DD1 color rojo<br>E: contenido de código ML = EE1 color rojo<br>F: contenido de código ML = FF1 color rojo<br>G: contenido de código ML = CC1 color rojo      |                            |
| Nota                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|  | 🔗 Encontrará una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> .                                                                                                                                                                                                                       |                            |