

Hoja técnica Lector de código de barras fijo

Código: 50143266

BCL 92 SM 802



Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Diagramas
- Operación e Indicación
- Código de producto
- Notas
- Accesorios







Datos técnicos



Serie	BCL 92
Funciones	
Funciones	AutoConfig
Tunciones	Comparación con códigos de referencia
	Control de puerta de lectura
	Formato de salida seleccionable
	I/O
	Indicador LED
	Lectura múltiple
	Modo de ajuste
Datos de lectura	
Tipos de códigos legibles	2/5 Interleaved
	Codabar
	Code 128
	Code 32
	Code 39
	Code 93
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN Addendum
	EAN/UPC
	Pharmacode (disponible bajo demanda
	UPC-A
	UPC-E
Velocidad de escaneo, típica	600 scans/s
Datos ópticos	
Distancia de lectura	40 275 mm
Fuente de luz	Láser, Rojo
Longitud de onda	655 nm
Láser de clase	1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825 1:2014)
Forma de señal de emisión	Continuo
Ángulo de apertura útil (apertura del campo de lectura)	66 °
Tamaño de módulo	0,165 0,5 mm
Sistema de lectura	Escáner lineal
Velocidad de escaneo	600 scans/s
Desviación de haz	Vía rueda poligonal rotatoria
Salida del haz de luz	Frontal
Datos eléctricos	
Circuito de protección	Protección contra cortocircuito
Datos de potencia	
Tensión de alimentación U _B	10 30 V, CC
Consumo de corriente, máx.	250 mA
Entradas	
Número de entradas digitales	2 Unidad(es)
Entradas	
Entragas	00
Tipo de tensión	CC 12 30 V CC +
	12 30 V CC +
Tipo de tensión	

Salidas				
Tipo de tensión	CC			
Tensión de conmutación	10 30V CC, 20mA			
Salida 1				
Elemento de conmutación	Transistor, NPN			
Función	Configurable			
Salida 2				
Elemento de conmutación	Transistor, NPN			
Ziomonto do cominatación	Translator, TV			
Interfaz				
Тіро	RS 232			
RS 232				
Función	Proceso			
Velocidad de transmisión	4.800 57.600 Bd			
Formato de datos	Ajustable			
Bit de arranque	1			
Bit de datos	7,8			
Bit de stop	1,2			
Paridad	Ajustable			
Protocolo de transmisión	Ajustable			
Codificación de datos	ASCII			
	HEX			
Interfaz servicio				
Tipo	RS 232			
RS 232				
Función	Servicio			
Conexión				
Número de conexiones	1 Unidad(es)			
Conexión 1				
Función	Alimentación de tensión			
	Interfaz de datos			
	Señal IN			
	Señal OUT			
Tipo de conexión	Cable con conector redondo			
Longitud de cable	800 mm			
Material de cubierta	PVC			
Color de cable	Negro			
Número de conductores	12 hilos			
Sección de conductor	0,095 mm ²			
Tamaño de rosca	M12			
Tipo	Conector macho			
Material	Metal			
	12 polos			
Número de nolos				
Número de polos	•			
Número de polos Codificación	Codificación A			
	•			
	•			
	·			
	·			
	·			
	·			
	·			

Datos técnicos



Datos mecánicos

Diseño	Cúbico	
Dimensiones (An x Al x L)	62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm	
Material de carcasa	Metal	
Carcasa de metal	Fundición a presión de cinc	
Material, cubierta de óptica	Vidrio	
Peso neto	210 g	
Color de carcasa	Plata	
	Rojo	
Tipo de fijación	Rosca de agujero ciego	

Operación e Indicación

Tipo de indicación	LED
Número de LED	2 Unidad(es)

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	5 40 °C
Temperatura ambiente en almacén	-20 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación)	0 90 %
Seguridad contra luz externa, máx.	2.000 lx

Certificaciones

Índice de protección	IP 54
Clase de seguridad	III
Certificaciones	c UL US
Método de prueba CEM según norma	EN 61326-1:2013-01
	FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Método de prueba choque según norma	IEC 60068-2-27, test Ea
Método de prueba vibración según norma	IEC 60068-2-6, test Fc


Clasificación

Número de arancel	84719000
ECLASS 5.1.4	27280102
ECLASS 8.0	27280102
ECLASS 9.0	27280102
ECLASS 10.0	27280102
ECLASS 11.0	27280102
ECLASS 12.0	27280102
ECLASS 13.0	27280102
ECLASS 14.0	27280102
ECLASS 15.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

Dibujos acotados

Leuze

Todas las medidas en milímetros



A Haz láserB1 LED decod.B2 LED de estado

NOTA Para un posicionamiento exacto del haz láser en la aplicación, el escáner debe estar alineado.


Conexión eléctrica


Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de datos
	Señal IN
	Señal OUT
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	800 mm
Material de cubierta	PVC
Color de cable	Negro
Número de conductores	12 hilos
Sección de conductor	0,095 mm²
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	12 polos
Codificación	Codificación A
Carcasa del conector	FE/SHIELD

Conexión eléctrica








Diagramas

Leuze

Curva del campo de lectura



- Distancia del campo de lectura [mm]
- Ancho del campo de lectura [mm]
- Resolución M = 0,165 mm (tipo de código: Code
- Resolución M = 0,2 mm (tipo de código: Code
- Resolución M = 0,3 mm (tipo de código: 2/5
- Resolución M = 0,5 mm (tipo de código: 2/5 Interleaved)

Operación e Indicación

LED	Display	Significado	
1 PWR	Verde, parpadeante	Inicialización	
	Verde, luz continua	Disponibilidad	
	Rojo, parpadeante	Advertencias	
	Rojo, luz continua	Error	
	Naranja, parpadeante	Modo de servicio activo	
2 GOOD	Verde, 200 ms encendido	Lectura satisfactoria	
READ	Rojo, 200 ms apagado	Ningún resultado de la lectura	
	Naranja, luz continua	Puerta de lectura activada	

info@leuze.com • www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199

Código de producto



Denominación del artículo: BCL XX YZ ABC

BCL	Principio de funcionamiento BCL: lector de código de barras
XX	Serie 92: RS 232
Υ	Principio de exploración S: escáner lineal (single line)
Z	Óptica M: Medium Density (distancia media)
Α	Conexión eléctrica 3: SUB-D de 15 polos 8: conector M12, 12 polos
В	Longitud de cable 0: 0,8 m 1: 3,0 m
С	Salida del haz 0: perpendicular 2: frontal

Nota



🔖 Encontrará una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: www.leuze.com.

Notas



¡Atención al uso conforme!



- 🖔 El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- 🕏 El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.



En aplicaciones UL:



🖔 En aplicaciones UL está permitido el uso exclusivamente en circuitos de Class 2 según NEC (National Electric Code).

¡ADVERTENCIA! RADIACIÓN LÁSER - PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1



- El equipo cumple los requisitos conforme a la IEC/EN 60825-1:2014 para un producto de láser de clase 1
- $\$ Observe las vigentes medidas de seguridad de láser locales.
- No están permitidas las intervenciones ni las modificaciones en el equipo.

 El equipo no contiene ninguna pieza que el usuario deba ajustar o mantener.

 Una reparación solo debe ser llevada a cabo por Leuze electronic GmbH + Co. KG.

Accesorios



Sistema de conexión - Unidad de conexión

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
18 18 V	50130109	MA 150	Unidad de conexión modular	Tensión de alimentación: 18 30 V Consumo de corriente, máx.: 150 mA Conexiones: 5 Unidad(es) Índice de protección: IP 67

Sistema de conexión - Cables de interconexión

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50130284	KDS S-M12-CA-M12- CA-P1-020	Cable de interconexión	Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 12 polos Conexión 2: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación A, 12 polos Apantallado: Sí Longitud de cable: 2.000 mm Material de cubierta: PUR
	50130285	KDS S-M12-CA-M12- CA-P1-050	Cable de interconexión	Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 12 polos Conexión 2: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación A, 12 polos Apantallado: Sí Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PUR

Sistema de fijación - Escuadras de fijación

Código	Denominación	Artículo	Descripción
50118542	BT 200M.5	Escuadra de fijación	Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante Fijación, del lado del equipo: Enroscable, Adecuado para tornillos M3 Tipo de pieza de fijación: Ajustable Material: Acero inoxidable

Sistema de fijación - Fijaciones con varilla

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
100 A	50119331	BTU 900M-D12	Sistema de montaje	Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa Fijación, del lado del equipo: Enroscable Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Giratorio en 360°, Orientable Material: Metal

Nota



🖔 Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.