

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50143817

KSS ET-M12-4W-M12-4W-P7-100

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Aplicación              | Resistente a los aceites y lubricantes |
| Apropiado para interfaz | Ethernet                               |

Datos eléctricos

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Datos de potencia  |         |
| Tensión de trabajo | 60 V CC |

Conexión

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión 1            |                                                                                 |
| Tipo de conexión      | Conector redondo                                                                |
| Tamaño de rosca       | M12                                                                             |
| Tipo                  | Conector macho                                                                  |
| Número de polos       | 4 polos                                                                         |
| Codificación          | Codificación D                                                                  |
| Versión               | Acodado                                                                         |
| Conector redondo, LED | No                                                                              |
| Enclavamiento         | Junta de rosca, latón niquelado, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Conexión 2       |                  |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 4 polos          |
| Codificación     | Codificación D   |
| Versión          | Acodado          |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propiedades de cable                |                                                                                                                                                                                                                              |
| Número de conductores               | 4 Unidad(es)                                                                                                                                                                                                                 |
| Sección de conductor                | 0,34 mm²                                                                                                                                                                                                                     |
| AWG                                 | 22                                                                                                                                                                                                                           |
| Color de cubierta                   | Verde                                                                                                                                                                                                                        |
| Apantallado                         | Sí                                                                                                                                                                                                                           |
| Sin silicona                        | Sí                                                                                                                                                                                                                           |
| Versión de cable                    | Cable de interconexión                                                                                                                                                                                                       |
| Diámetro de cable (externo)         | 6,7 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Longitud de cable                   | 10.000 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Material de cubierta                | PUR                                                                                                                                                                                                                          |
| Aislamiento del conductor           | PP                                                                                                                                                                                                                           |
| Velocidad de desplazamiento         | Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 2 m/s²                                                                                                                                 |
| Aptitud para cadena de arrastre     | Sí                                                                                                                                                                                                                           |
| Propiedades de la cubierta exterior | Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina                                                                                              |
| Resistencia de la cubierta exterior | Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |

Datos mecánicos

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Núm. de llave                                  | 13 mm                               |
| Peso neto                                      | 142 g                               |
| Ciclos de flexión                              | 2.000.000 Unidad(es)                |
| Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Una vez, mín. 5 x diámetro de cable |
| Radio de curvatura para tendido fijo, mín.     | Una vez, mín. 5 x diámetro de cable |

Operación e Indicación

Datos ambientales

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo     | -20 ... 60 °C |

Certificaciones

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 67 |
|----------------------|-------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexión      | Conector redondo                                                                |
| Tamaño de rosca       | M12                                                                             |
| Tipo                  | Conector macho                                                                  |
| Número de polos       | 4 polos                                                                         |
| Codificación          | Codificación D                                                                  |
| Versión               | Acodado                                                                         |
| Conector redondo, LED | No                                                                              |
| Enclavamiento         | Junta de rosca, latón niquelado, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |

Conexión 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 4 polos          |
| Codificación     | Codificación D   |
| Versión          | Acodado          |

Esquemas de conexiones

Esquema de cableado

