

## Hoja técnica

### Reflector

Código: 50129076

TKZ 25

#### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos mecánicos

|   |            |
|---|------------|
| Diseño                                      | Redondo    |
| Tamaño del triple                           | 2,3 mm     |
| Medida de montaje, espesor                  | 7 mm       |
| Medida de montaje, diámetro                 | 26,2 mm    |
| Superficie de reflexión, diámetro           | 23 mm      |
| Material del reflector                      | Plástico   |
| Material de soporte                         | Plástico   |
| Con polarización cambiante                  | Sí         |
| Denominación química material del reflector | PMMA       |
| Estructura de superficie activa             | Triple     |
| Peso neto                                   | 3 g        |
| Tipo de fijación                            | Clip       |
| Apropiado para diámetro del orificio de     | 6 ... 7 mm |
| Apropiado para espesor del material de      | 0,5 ... ∞  |

### Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 65 °C |
| Temperatura de procesamiento     | 0 ... 70 °C   |

### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279203 |
| ECLASS 8.0        | 27279203 |
| ECLASS 9.0        | 27273601 |
| ECLASS 10.0       | 27273601 |
| ECLASS 11.0       | 27273601 |
| ECLASS 12.0       | 27273601 |
| ECLASS 13.0       | 27273601 |
| ECLASS 14.0       | 27273601 |
| ECLASS 15.0       | 27273601 |
| ETIM 5.0          | EC002467 |
| ETIM 6.0          | EC002467 |
| ETIM 7.0          | EC002467 |
| ETIM 8.0          | EC002467 |
| ETIM 9.0          | EC002467 |
| ETIM 10.0         | EC002467 |