

Folha de dados técnicos

Refletor

N.º do art.: 50109506

TKS 30x50.UV

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados mecânicos

Execução	Retangular
Depende do sentido	Não
Tamanho de microprisma triplo	3 mm
Dimensão de montagem, altura	35 mm
Dimensão de montagem, espessura	7 mm
Superfície refletora, altura	27 mm
Superfície refletora, largura	44 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Material do substrato	Plástico
Com mudança de polarização	Sim
Nomenclatura química, material refletor	PMMA8N
Estrutura, superfície ativa	Triple
Revestimento	Proteção UV
Peso líquido	11 g
Tipo de fixação	Colável Fixação de passagem

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 120 °C
--------------------------------	----------------

Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551