



## Datos técnicos

### Datos básicos

Serie	462C
Apropiado para	Fibras ópticas de plástico Fibras ópticas de vidrio

### Datos ópticos

Fuente de luz	LED, Rojo
Longitud de onda	623 nm
Forma de señal de emisión	Pulsado

### Datos eléctricos

Circuito de protección	Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa
Conexión de la fibra óptica	Sujeción de apriete

### Datos de potencia

Tensión de alimentación $U_B$	12 ... 24 V, CC
Ondulación residual	0 ... 10 %, De $U_B$
Corriente en vacío	0 ... 50 mA

### Salidas

Número de salidas digitales	2 Unidad(es)
-----------------------------	--------------

#### Salidas

Tipo	Salida digital
Tipo de tensión	CC
Corriente de conmutación, máx.	100 mA
Tensión de conmutación	high: $\geq(U_B - 2,5V)$ low: $\leq 2,5 V$

#### Salida 1

Elemento de conmutación	Transistor, NPN
Principio de conmutación	Conmutable en claridad/oscuridad

#### Salida 2

Elemento de conmutación	Transistor, PNP
Principio de conmutación	Conmutable en claridad/oscuridad

### Respuesta temporal

Frecuencia de conmutación PO1 - PO2	250 Hz
Frecuencia de conmutación PO3 - PO5	1.500 Hz
Tiempo de respuesta PO1 - PO2	2 ms
Tiempo de respuesta PO3 - PO5	0,33 ms
Retardo de conexión/desconexión	Retardo de conexión/desconexión
Tiempo de inicialización	500 ms

### Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
----------------------	--------------

#### Conexión 1

Función	Alimentación de tensión Señal OUT
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	150 mm
Color de cable	Negro
Número de conductores	4 hilos
Tamaño de rosca	M8
Tipo	Conector macho
Material	Plástico
Número de polos	4 polos

### Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	10 mm x 33 mm x 79,4 mm
Material de carcasa	Plástico
Carcasa de plástico	ABS
Peso neto	30 g
Color de carcasa	Negro
Tipo de fijación	Mediante pieza de fijación opcional

### Operación e Indicación

Tipo de indicación	LED
Número de LED	1 Unidad(es)
Elementos de uso	Teclas de control
Función del elemento de uso	Ajuste de sensibilidad Ajuste del rango de conmutación

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-10 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación)	35 ... 85 %

### Certificaciones


Índice de protección	IP 50
Sistema de normas vigentes	IEC 60947-5-2

### Clasificación

Número de arancel	85423390
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ECLASS 13.0	27270905
ECLASS 14.0	27270905
ECLASS 15.0	27270905
ECLASS 16.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651
UNSPSC 26.08	41112103

# Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros




- A Indicador LED
- B Ajuste de sensibilidad
- C Conexión receptor de fibra óptica
- D Conexión emisor de fibra óptica

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

<b>Función</b>	Alimentación de tensión
	Señal OUT
<b>Tipo de conexión</b>	Cable con conector redondo
<b>Longitud de cable</b>	150 mm
<b>Color de cable</b>	Negro
<b>Número de conductores</b>	4 hilos
<b>Tamaño de rosca</b>	M8
<b>Tipo</b>	Conector macho
<b>Material</b>	Plástico
<b>Número de polos</b>	4 polos

Pin	Asignación de pines
1	V+
2	OUT 2
3	GND
4	OUT 1



## Notas









¡Atención al uso conforme!



- ☞ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- ☞ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- ☞ Emplee el producto para el uso conforme definido.

## Accesorios

### Sistema de conexión - Cables de conexión

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
  	50130850	KD U-M8-4A-V1-050	Cable de conexión	Aplicación: Resistente a sustancias químicas Conexión 1: Conector redondo, M8, Axial, Conector hembra, 4 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PVC
  	50130871	KD U-M8-4W-V1-050	Cable de conexión	Aplicación: Resistente a sustancias químicas Conexión 1: Conector redondo, M8, Acodado, Conector hembra, 4 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PVC

#### Nota



- ☞ Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.