

## Hoja técnica

### Cinta de códigos de barras

Código: 50144193

BCB G40 H25 L040

#### Contenido

- Datos técnicos
- Código de producto



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para	Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 300i
----------------	---

### Datos mecánicos

Dimensiones (Al x L)	25 mm x 40.000 mm
Medida de raster	40 mm
Peso neto	272 g
Características mecánicas	Resistencia condicional a productos químicos
	Resistente a la humedad
	Resistente a los UV
	Resistente al estregado
	Resistente al rayado
Adhesivo	Pegamento de acrilato
Fuerza adhesiva	0,1 mm
Procedimiento de fabricación	Impresión digital
Resistencia química (ensayada a 23 °C durante 24 h)	Aceite para transformadores
	Gasoil
	Gasolina de comprobación
	Heptano
Endurecimiento	72 h
Protección de la superficie	Poliéster, mate

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 120 °C
Temperatura de procesamiento	0 ... 45 °C
Temperatura de procesamiento recomendada	10 ... 25 °C
Resistencia	Humedad
	Luz ultravioleta
	Niebla salina (150 h/5 %)
Resistencia a la temperatura	-40 ... 120 °C
Estructura de la base	Limpio
	Liso
	Seco
	Sin grasa

### Clasificación

Número de arancel	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

## Código de producto

Denominación del artículo: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

**BCB**                      **Cinta de códigos de barras**

<b>BCB</b>	<b>Serie</b> BCB: cinta de códigos de barras
<b>AAA</b>	<b>Raster/medida de raster</b> G30: 30 mm G40: 40 mm
<b>BBB</b>	<b>Altura de la cinta/altura especial</b> H25: altura 25 mm H47: altura 47 mm SH1: altura especial individual entre 20 - 32 mm SH2: altura especial individual entre 33 - 47 mm SH3: altura especial individual entre 48 - 70 mm SH4: altura especial individual entre 71 - 140 mm
<b>CCCC</b>	<b>Longitud de cinta/longitud especial</b> Lxxx: longitud de cinta en mm SL: longitud especial

## Código de producto

### BCB

### Cinta de códigos de barras

**DDDD**      **Opciones**  
TWIN: dos cintas impresas idénticas  
MVS: Measurement Value Switch (color rojo)  
MV0: Measurement Value Zero (color amarillo)  
ML: etiqueta de marca  
RW: Reverse Winding (dirección de enrollado inversa, el valor de posición más pequeño se encuentra en el interior del núcleo del bobinado)  
RK: Repair Kit (cinta de reparación)

**E**      **Versión personalizada**  
A: contenido de código ML = AA1 color rojo  
B: contenido de código ML = BB1 color rojo  
C: contenido de código ML = CC1 color rojo  
D: contenido de código ML = DD1 color rojo  
E: contenido de código ML = EE1 color rojo  
F: contenido de código ML = FF1 color rojo  
G: contenido de código ML = CC1 color rojo

### Nota



↪ Encontrará una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: [www.leuze.com](http://www.leuze.com).