

## 기술 데이터 시트


### 상호접속 케이블

품목 번호: 50154484

KY DCR 108

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| 적합한 적용 대상: | DCR 100i(연결 형태 3 – 단일 산업용 플러그)<br>통신 및 전원 연결용 단자 |
|------------|--------------------------------------------------|

연결

|            |           |
|------------|-----------|
| 연결 1       |           |
| 기능         | 마스터 연결    |
| 연결부 종류     | 원형 커넥터    |
| 나사 크기      | M12       |
| 유형         | Male      |
| 핀 개수       | 12 핀      |
| 엔코딩        | A-코딩됨     |
| 버전         | 액시얼       |
| 연결 2       |           |
| 연결부 종류     | 열려 있는 끝부분 |
| 연결 3       |           |
| 연결부 종류     | RJ45      |
| 유형         | 암         |
| 케이블 특성     |           |
| 차폐됨        | 예         |
| 케이블 길이     | 3,000 mm  |
| 드래그 체인 적합성 | 예         |


분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

모든 치수는 밀리미터 단위이며 허용오차는 ±10mm입니다.




전기 연결

연결 1

|        |        |
|--------|--------|
| 기능     | 마스터 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 12 핀   |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 액시얼    |

핀      핀 지정

|    |               |
|----|---------------|
| 1  | RS 232 TxD    |
| 2  | 출력 1 (NOK 판독) |
| 3  | 실드 GND        |
| 4  | 트리거 IN        |
| 5  | 출력 2 (OK 판독)  |
| 6  | GND           |
| 7  | RS 232 RxD    |
| 8  | Tx+           |
| 9  | Tx-           |
| 10 | V+            |
| 11 | Rx-           |
| 12 | Rx+           |



연결 2

|        |           |
|--------|-----------|
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
|--------|-----------|

와이어 색상

와이어 배치

|       |               |
|-------|---------------|
| 적색    | V+            |
| 흑색    | GND           |
| 보라색   | RS 232 TxD    |
| 보라-흰색 | RS 232 RxD    |
| 회색    | 출력 2 (OK 판독)  |
| 갈색    | 출력 1 (NOK 판독) |
| 분홍    | 실드 GND        |
| 흰색    | 트리거 입력부       |

연결 3

|        |      |
|--------|------|
| 연결부 종류 | RJ45 |
| 유형     | 암    |

핀      핀 지정

|   |     |
|---|-----|
| 1 | Tx+ |
| 2 | Tx- |
| 3 | Rx- |
| 6 | Rx+ |