

Teknik veri sayfası

Emniyet kilitleme cihazı

Ürün no.: 50142204

L300-B2-M41C3-MLM24-SCA

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	L300-B2
İçeriği	1 adet aktüatör 1 adet emniyet kilitleme cihazı

İşlevler

İşlevler	EN ISO 14119'a göre kilitleme cihazı (yapı türü 4)
Güvenlik çıkışlarını etkinleştirme modu	Emniyet kapısı kapalı ve kilitliken emniyet çıkışları aktif
Çalışma prensibi	Çalışan akım prensibi - Elektrikli mıknatis etkinleştirildiğinde aktüatör kilitli

Karakteristik parametreler

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	ila e, EN ISO 13849-1
MTTF _d	2.968 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFH _d	1,15E-9 Saatte
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849-1
DC	Yüksek
Kodlama kademesi	düşük, EN ISO 14119

Elektrik verileri

Şalter türü	Seri bağlantı Tekli çalıştırma
Besleme devresi için harici sigorta	2A tipi Gg (veya eşdeğer)

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	24 V, DC, -10 ... 10 %
Akım tüketimi, maks.	1.200 mA

Girişler

Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi sayısı	2 Adet
Dijital anahtarlama girişi sayısı	3 Adet

Anahtarlama girişleri

Tür	Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı, tip.	24 V
Voltaj türü	DC
Akım tüketimi, tip.	5 mA
Aktüatör için ayarlama girişi	Evet

Dijital anahtarlama girişi 1

İşlev	IE1 Elektrikli mıknatis aktivasyon girdisi
-------	--

Dijital anahtarlama girişi 2

İşlev	IE2 Elektrikli mıknatis aktivasyon girdisi
-------	--

Dijital anahtarlama girişi 3

İşlev	I3 Programlama girişi / Kontrol girişi sıfırlaması
-------	--

Güvenlik anahtarlama girişleri

Tür	Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi
Voltaj türü	DC
Anahtarlama voltajı, tip.	24 V
Akım tüketimi, tip.	5 mA

Çıkışlar

Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD'ler)	2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	2 Adet

Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışları

Tür	Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Voltaj türü	DC

Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	Transistör, PNP
---------------------	-----------------

Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 2

Anahtarlama elemanı	Transistör, PNP
---------------------	-----------------

Anahtarlama çıkışları

Tür	Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü	DC

Anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	Transistör, PNP
İşlev	O3 Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kapalı

Anahtarlama çıkışı 2

Anahtarlama elemanı	Transistör, PNP
İşlev	O4 Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kilitli

Bağlantı

Kablo girişi sayısı	3 Adet
---------------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi Kontak bağlantısı PLC bağlantısı
Bağlantı türü	Terminal, Cihazın bağlantısı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkate alın
Terminal türü	Yay gücü terminali

Kablo özellikleri

Bağlantı enine kesitleri	1 adet 0,34 ila 0,75 mm ² , kaynak yapılmış iletken ucu kılıflı esnek kablo, 1 adet 0,34 ila 1,5 mm ² , iletken ucu kılıflı esnek kablo
--------------------------	---

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Malzeme gövde	Metal
Net ağırlık	1.900 g
Gövde rengi	gri Kırmızı
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket
Kablo girişi türü	M20 x 1,5
Kablo girişi tarafı	sol, sağ, alt
Anahtar tipi	Kilitli kilitleme tertibatı
Yaklaşım hızı	0,001 ... 0,5 m/s
Kapalı tutma türü	elektromanyetik
Kapalı tutma aktüatörü	Mıknatis
Kilitleme kuvveti, maks.	9.750 N
Mekanik kullanım ömrü	1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1 Anahtarlama devir.
Aktüatör sıklığı, maks.	600 Saatte, IEC 60947-5-1
Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık	30 N

Teknik veriler

RFID sensör verileri

Güvenilir çalışma mesafesi S_{ao}	2 mm
Güvenilir devre kesici mesafesi S_{ar}	10 mm (aktüatör kilitli) 4 mm (aktüatör kilitli değil)
Nominal şalter mesafesi S_n	2,5 mm
Tekrar edilebilirlik	$\leq 10 \% S_n$
Maksimum anahtarlama frekansı	1 Hz

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	5 Adet
Kumanda elemanları	3 komut verici
Kumanda elemanının işlevi	"Onayla" simgeli ışıklı buton, mavi "Talep et" simgeli ışıklı buton, beyaz Acil durdurma butonu, ışıksız, döner kilit açmalı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 75 °C

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 65
Sertifikasyonlar	c UL US ECOLAB TÜV Süd

Sınıflandırma


ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ECLASS 13.0	27272603
ECLASS 14.0	27272603
ECLASS 15.0	27272603
ECLASS 16.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
ETIM 9.0	EC002593
ETIM 10.0	EC002593
UNSPSC 26.08	39122205

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Boyutlandırılmış çizimler



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Kontak bağlantısı
	PLC bağlantısı
Bağlantı türü	Terminal
Bağlantı türü	Cihazın bağlantısı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkate alın
Terminal türü	Yay gücü terminali

Aksesuarlar

Aktüatör

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132061 **	AC-L300-SCA	Aktüatör	Kod türü: Standart kodu Kodlama kademesi: düşük, EN ISO 14119 Gövde rengi: Kırmızı Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi

** teslimat kapsamına dahildir

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50149358	AC-L300-LCK	Kilit emniyet tertibatı	Bunlar için uygundur:: Emniyet kilitleme cihazları L300 Gövde rengi: siyah, Kırmızı Malzeme: Metal, toz kaplamalı

Aksesuarlar

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50149359	AC-L300-LCK-A1	Kilit emniyet tertibatı	Bunlar için uygundur:: Emniyet kilitleme cihazları L300 Gövde rengi: siyah, Kırmızı Malzeme: Metal, toz kaplamalı
	50149304	AC-L300-SH2-G0-B000-Z	Güvenlik kapı kolu	Bunlar için uygundur:: Emniyet kilitleme cihazları L300

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.