

기술 데이터 시트

모듈형 연결 유닛

품목 번호: 50104790

MA 8-01



내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리

그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	MA 8
적합한 적용 대상:	바코드 리더 시리즈 BCL 8
	바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 8

전기 데이터

보호 회로	정보 없음
성능 데이터	
공급전압 점검 U _B	10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대	50 mA

인터페이스

종류	RS 485
RS 485	
종단	390Ω / 220Ω / 390Ω

연결

연결	3 개수
연결 1	
기능	장치와 연결
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
연결 2	
기능	입력 신호
	출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
연결 3	
기능	PLC와 연결
	전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	32 mm x 25 mm x 86 mm
하우징 재료	플라스틱
순중량	70 g
하우징 색상	흑색

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-30 ... 80 °C
상대 습도 (응축되지 않음)	0 ... 90 %

인증

보호 등급	IP 67
보호 등급	III
인증	c UL US

분류

HS 번호	85369010
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

전기 연결

연결 1

기능	장치와 연결
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

핀 핀 지정

1	VIN
2	TxD
3	GND
4	RxD
5	SW IN/OUT

연결 2

기능	입력 신호 출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

핀 핀 지정

1	VOUT
2	SW OUT
3	GND
4	SW IN
5	FE

연결 3

기능	PLC와 연결 전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

핀 핀 지정

1	VIN
2	RS 485 B (N)
3	GND
4	RS 485 A (P)
5	FE

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50040757	KB 008-3000 A	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm 덮개 재료: PUR
	50101941	KB-008-3000 A-S	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm 덮개 재료: PUR
	50133861	KD S-M12-5A-P1-100	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 10,000 mm 덮개 재료: PUR

참고

	☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.
--	---