

## Folha de dados técnicos

### Leitor de códigos de barras fixo

N.º do art.: 50141862

BCL 338i O M 100 D F007



A imagem pode divergir

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas
- Operação e indicação
- Código do artigo
- Notas
- Acessórios



EtherCAT



UK  
CA

## Dados técnicos

### Dados básicos

|       |          |
|-------|----------|
| Série | BCL 300i |
|-------|----------|

### Versão especial

### Funções

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Funções | AutoConfig                            |
|         | AutoControl                           |
|         | AutoReflAct                           |
|         | Comparação com o código de referência |
|         | LED indicador                         |
|         | Modo de ajuste                        |
|         | Tecnologia de fragmentos de código    |

### Parâmetros característicos

|      |          |
|------|----------|
| MTTF | 110 anos |
|------|----------|

### Dados de leitura

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tipo de código legível   | 2/5 Interleaved             |
|                          | Codabar                     |
|                          | Code 128                    |
|                          | Code 39                     |
|                          | Code 93                     |
|                          | EAN 8/13                    |
|                          | GS1 Databar Expanded        |
|                          | GS1 Databar Limited         |
|                          | GS1 Databar Omnidirectional |
| Taxa de varredura típica | UPC                         |
|                          | 1.000 scans/s               |

Códigos de barras por porta de leitura, 64 Unid.  
nº máx.

### Dados óticos

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Distância de leitura           | 40 ... 300 mm                                               |
| Fonte de luz                   | Laser, Vermelho                                             |
| Comprimento de onda            | 655 nm                                                      |
| Classe de laser                | 1, IEC/EN 60825-1:2014                                      |
| Forma do sinal transmitido     | Contínuo                                                    |
| Tamanho do módulo              | 0,2 ... 0,5 mm                                              |
| Método de leitura              | Scanner com espelho oscilante                               |
| Deflexão de feixes             | Via roda de polígono giratória + motor de passo com espelho |
| Saída do feixe de luz          | Posição zero lateral sob ângulo de 90 °                     |
| Frequência do espelho rotativo | 10 Hz                                                       |
| Ângulo de giro máx.            | 15 °                                                        |

### Dados elétricos

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Proteção do circuito | Proteção contra troca de polos |
|----------------------|--------------------------------|

#### Dados de desempenho

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Tensão de alimentação $U_B$ | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo, máx.               | 9 W             |

#### Entradas/saídas selecionáveis

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Corrente de saída, máx.                 | 60 mA   |
| Número de entradas/saídas selecionáveis | 2 Unid. |
| Corrente de entrada, máx.               | 8 mA    |

### Interface

|      |          |
|------|----------|
| Tipo | EtherCAT |
|------|----------|

#### EtherCAT

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Função                   | Processo            |
| Protocolo de transmissão | EtherCAT, CoE e EoE |

### Interface de serviço

|      |         |
|------|---------|
| Tipo | USB 2.0 |
|------|---------|

#### USB

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| Função | Configuração/ Parametrização via software |
|        | Serviço                                   |

### Conexão

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Número de conexões | 1 Unid. |
|--------------------|---------|

#### Conexão 1

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função          | BUS IN                                                                                                          |
|                 | Conexão com o dispositivo                                                                                       |
|                 | Interface de dados                                                                                              |
|                 | Interface de serviço                                                                                            |
|                 | PWR / SW IN / OUT                                                                                               |
| Tipo de conexão | Conector tipo pente macho, O uso de uma unidade de conexão é obrigatório para o comissionamento do dispositivo. |
| Número de polos | 32 polos                                                                                                        |
| Tipo            | male                                                                                                            |

### Dados mecânicos

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Execução                             | Cúbico                                 |
| Dimensões (L x A x C)                | 125 mm x 58 mm x 110 mm                |
| Material da carcaça                  | Metal                                  |
| Carcaça metal                        | Alumínio fundido sob pressão           |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro                                  |
| Peso líquido                         | 580 g                                  |
| Cor da carcaça                       | Prata                                  |
|                                      | Vermelho                               |
| Tipo de fixação                      | Através de suporte de fixação opcional |
|                                      | Fixação, parte traseira                |
|                                      | Ranuras em forma de cauda de andorinha |

### Operação e indicação

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de indicação                   | Display gráfico monocromático 128 x 32 pixels |
|                                     | LED                                           |
| Número de LEDs                      | 2 Unid.                                       |
| Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web                     |
| Elementos de comando                | Tecla(s)                                      |

### Dados do ambiente

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação           | 0 ... 40 °C   |
| Temperatura ambiente, armazenamento      | -20 ... 70 °C |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 90 %    |

Dados técnicos

Certificações


|                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Grau de proteção                                                                | IP 65                                |
| Classe de proteção                                                              | III                                  |
| Certificações                                                                   | c UL US                              |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 55022<br>EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma                          | IEC 60068-2-27, Test Ea              |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma               | IEC 60068-2-29, Test Eb              |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma                        | IEC 60068-2-6, Test Fc               |

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4              | 27280102 |
| ECLASS 8.0                | 27280102 |
| ECLASS 9.0                | 27280102 |
| ECLASS 10.0               | 27280102 |
| ECLASS 11.0               | 27280102 |
| ECLASS 12.0               | 27280102 |
| ECLASS 13.0               | 27280102 |
| ECLASS 14.0               | 27280102 |
| ECLASS 15.0               | 27280102 |
| ETIM 5.0                  | EC002550 |
| ETIM 6.0                  | EC002550 |
| ETIM 7.0                  | EC002550 |
| ETIM 8.0                  | EC002550 |
| ETIM 9.0                  | EC002550 |
| ETIM 10.0                 | EC002550 |

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



- A Eixo ótico
- B Ângulo de giro do feixe laser:  $\pm 20^\circ$
- C Ângulo de deflexão do feixe laser:  $\pm 30^\circ$
- D Rosca M4 (5 mm de profundidade)

Conexão elétrica

Conexão 1

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função          | BUS IN<br>Conexão com o dispositivo<br>Interface de dados<br>Interface de serviço<br>PWR / SW IN / OUT |
| Tipo de conexão | Conector tipo pente macho                                                                              |
| Tipo de conexão | O uso de uma unidade de conexão é obrigatório para o comissionamento do dispositivo.                   |
| Número de polos | 32 polos                                                                                               |
| Tipo            | male                                                                                                   |

Diagramas

Curva do campo de leitura



x Distância do campo de leitura [mm]  
y Largura do campo de leitura [mm]

Diagramas

Curva lateral do campo de leitura



Operação e indicação

| LED   | Indicador                                                | Significado                           |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 PWR | Verde, piscando                                          | Dispositivo OK, fase de inicialização |
|       | Verde, luz contínua                                      | Dispositivo OK                        |
|       | Verde apagado pouco tempo - aceso                        | Leitura bem-sucedida                  |
|       | Verde apagado pouco tempo - vermelho pouco tempo - aceso | Leitura malsucedida                   |
|       | Laranja, luz contínua                                    | Modo de serviço                       |
|       | Vermelho, piscando                                       | Dispositivo OK, advertência definida  |
|       | Vermelho, luz contínua                                   | Error, erro de dispositivo            |
| 2 BUS | Verde, piscando                                          | Inicialização                         |
|       | Verde, luz contínua                                      | Operação do barramento OK             |
|       | Vermelho, piscando                                       | Erro de comunicação                   |
|       | Vermelho, luz contínua                                   | Erro do barramento                    |

## Código do artigo

Nome do artigo: **BCL XXXX YYZ AAA BB CCCC**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BCL</b>  | <b>Princípio de funcionamento</b><br>BCL: leitor de códigos de barras                                                                                                                                                                          |
| <b>XXXX</b> | <b>Série/interface (tecnologia fieldbus integrada)</b><br>300i: RS 232 / RS 422 (independente)<br>301i: RS 485 (multiNet Slave)<br>304i: PROFIBUS DP<br>308i: EtherNet TCP/IP, UDP<br>338i: EtherCAT<br>348i: PROFINET RT<br>358i: EtherNet/IP |
| <b>YY</b>   | <b>Princípio de varredura</b><br>S: scanner de linha (single line)<br>R1: scanner de linha (raster)<br>O: scanner com espelho oscilante (oscillating mirror)                                                                                   |
| <b>Z</b>    | <b>Ótica</b><br>N: High Density (próximo)<br>M: Medium Density (distância média)<br>F: Low Density (remoto)<br>L: Long Range (distância muito grande)<br>J: Ink-Jet (depende da aplicação)                                                     |
| <b>AAA</b>  | <b>Saída do feixe</b><br>100: lateral<br>102: lado frontal                                                                                                                                                                                     |
| <b>BB</b>   | <b>Equipamento especial</b><br>D: com display<br>H: com aquecimento<br>DH: com display e aquecimento<br>P: abertura de saída de plástico                                                                                                       |
| <b>CCCC</b> | <b>Funções</b><br>F007: estrutura dos dados de processo otimizada<br>F099: função OPC-UA                                                                                                                                                       |

### Nota



↗ Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponíveis encontra-se na página da Leuze na Internet, em [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Notas



### Respeitar a utilização prevista!



- ↗ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.
- ↗ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ↗ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.



### ATENÇÃO! RADIAÇÃO LASER – EQUIPAMENTO LASER CLASSE 1



- O dispositivo cumpre os requisitos da IEC/EN 60825-1:2014 para um produto da **classe de laser 1**, bem como as disposições conforme a U.S. 21 CFR 1040.10 com os desvios correspondentes a Laser Notice No. 56 de 08.05.2019.
- ↗ Observe as determinações legais locais quanto à proteção contra radiação laser.
  - ↗ Manipulações e alterações do dispositivo não são permitidas.  
O dispositivo não contém nenhuma peça que deva ser ajustada ou esteja sujeita a manutenção por parte do utilizador.  
Um reparo pode ser efetuado apenas pela Leuze electronic GmbH + Co. KG.

## Acessórios

### Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

|                                                                                   | N.º do art. | Designação          | Artigo          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132079    | KD U-M12-5A-V1-050  | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 5 polos<br>Conector redondo, LED: Não<br>Conexão 2: Extremidade aberta<br>Blindado: Não<br>Comprimento do cabo: 5.000 mm<br>Material da bainha: PVC                                    |
|                                                                                   | 50135074    | KS ET-M12-4A-P7-050 | Cabo de conexão | Adequado para interface: Ethernet<br>Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, male, Código D, 4 polos<br>Conector redondo, LED: Não<br>Conexão 2: Extremidade aberta<br>Blindado: Sim<br>Comprimento do cabo: 5.000 mm<br>Material da bainha: PUR |

### Tecnologia de conexão - Cabos de ligação

|                                                                                    | N.º do art. | Designação                  | Artigo           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50117011    | KB USB A - USB miniB        | Linha de serviço | Adequado para interface: USB<br>Conexão 1: USB<br>Conexão 2: USB<br>Blindado: Sim<br>Comprimento do cabo: 1.500 mm<br>Material da bainha: PVC                                                                                                          |
|                                                                                    | 50137078    | KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-050 | Cabo de ligação  | Adequado para interface: Ethernet<br>Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, male, Código D, 4 polos<br>Conexão 2: Conector redondo, M12, Axial, male, Código D, 4 polos<br>Blindado: Sim<br>Comprimento do cabo: 5.000 mm<br>Material da bainha: PUR |
|  | 50135081    | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | Cabo de ligação  | Adequado para interface: Ethernet<br>Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, male, Código D, 4 polos<br>Conexão 2: RJ45<br>Blindado: Sim<br>Comprimento do cabo: 5.000 mm<br>Material da bainha: PUR                                                  |

### Tecnologia de conexão - Caixas de conexão

|                                                                                    | N.º do art. | Designação | Artigo          | Descrição                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50134929 *  | ME 338 103 | Peça de conexão | Adequado para: BCL 338i, BPS 338i<br>Interface: EtherCAT<br>Número de conexões: 4 Unid.<br>Conexão: Cabo com conector redondo, M12, 900 mm |
|                                                                                    | 50134927 *  | ME 338 104 | Peça de conexão | Adequado para: BCL 338i<br>Interface: EtherCAT<br>Número de conexões: 5 Unid.<br>Conexão: Cabo com conector redondo, M12, 900 mm           |
|                                                                                    | 50134928 *  | ME 338 214 | Peça de conexão | Adequado para: BCL 338i<br>Interface: EtherCAT<br>Número de conexões: 5 Unid.<br>Conexão: Cabo com conector redondo, M12, 600 mm           |

## Acessórios

|                                                                                   | N.º do art. | Designação | Artigo          | Descrição                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50134931 *  | MK 338     | Peça de conexão | Adequado para: BCL 338i, BPS 338i<br>Interface: EtherCAT<br>Número de conexões: 4 Unid.<br>Conexão: Borne                 |
|  | 50134930 *  | MS 338     | Peça de conexão | Adequado para: BCL 338i, BPS 338i<br>Interface: EtherCAT<br>Número de conexões: 4 Unid.<br>Conexão: Conector redondo, M12 |

\* Acessórios necessários (pedir em separado)

## Tecnologia de fixação - Suportes de fixação

|                                                                                   | N.º do art. | Designação | Artigo             | Descrição                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50121433    | BT 300 W   | Suporte de fixação | Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L<br>Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem<br>Fixação, lado do dispositivo: Parafusável<br>Tipo de suporte de fixação: Ajustável<br>Material: Metal |

## Tecnologia de fixação - Sistemas de montagem com barras redondas

|                                                                                    | N.º do art. | Designação | Artigo             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50121435    | BT 56 - 1  | Suporte de fixação | Funções: Aplicações estáticas<br>Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem<br>Fixação, lado da instalação: Para barra redonda 12 mm, Para barra redonda 14 mm, Para barra redonda 16 mm<br>Fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal<br>Material: Metal<br>Torque de aperto das pinças: 8 N·m |

## Tecnologia de fixação - Outros

|                                                                                     | N.º do art. | Designação  | Artigo             | Descrição                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50124941    | BTU 0300M-W | Suporte de fixação | Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem<br>Fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal, Adequado para parafusos M4, Montagem em ranhura<br>Material: Metal<br>Amortecimento de vibração: Não |

## Acessórios

## Fitas refletivas para aplicações padrão

|                                                                                   | N.º do art. | Designação      | Artigo         | Descrição                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50106119    | REF 4-A-100x100 | Fita refletiva | Execução: Retangular<br>Superfície refletora: 100 mm x 100 mm<br>Material: Plástico<br>Nomenclatura química, material: PMMA<br>Fixação: Autocolante |

## Serviços

|                                                                                     | N.º do art. | Designação | Artigo                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | S981020     | CS30-E-212 | Taxa horária                  | Detalhes: Compilação dos dados de aplicação, seleção e sugestão de sensores adequados, criação de desenho como esboço de montagem.<br>Condições: Existe um questionário preenchido ou uma especificação de projeto com descrição da aplicação. |
|    | S981014     | CS30-S-110 | Suporte no comissionamento    | Detalhes: Execução em um local especificado pelo cliente, duração máx. 10 horas.<br>Condições: Dispositivos e cabos de conexão estão montados, preço sem custos de viagem e, se necessário, pernoite.                                          |
|  | S981019     | CS30-T-110 | Treinamento sobre os produtos | Detalhes: Local e conteúdo sob consulta, duração máx. 10 horas.<br>Condições: Preço sem custos de viagem e, se necessário, pernoite.                                                                                                           |
|   | S981021     | CS30-V-212 | Taxa horária                  | Detalhes: Avaliação REA com criação de um relatório de inspeção, avaliação da qualidade de código.<br>Condições: Códigos de barras originais são disponibilizados pela entidade adjudicante.                                                   |

## Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.