

技术数据表

安全传感器偏转镜套件

配件编号: 426314

MLD-M002-UDC-1900-S2

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数



图片可能不同



套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	1	66500100	MLD-M002	偏转镜	光束数: 2 个 光束距离: 500 mm 紧固类型: 槽式安装, 设备防护立柱上安装, 转座
	1	549854	UDC-1900-S2	设备防护立柱	功能: 光幕和多光束传感器的安装和保护, 可调, 3个方向 尺寸: 160 mm x 1,960 mm x 149 mm 支柱高度(不含底座) : 1,900 mm

技术参数

基础数据	
系列	MLD-UDC
光学数据	
光束数	2 个
光束距离	500 mm
机械参数	
净重	9,792 g
带设备防护立柱	是
支柱高度(不含底座)	1,900 mm

分类	
税率编号	85389099
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467