

技术数据表

对射光电传感器 (发送)

配件编号: 50140838

LS22



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示
- 合适的接收器
- 说明



技术参数

基础数据

系列	22
工作原理	对射原理
设备类型	发射器
应用	小零件探测

光学数据

检测距离	0 ... 1 m
检测距离	保证的检测范围
光源	LED, 红色
波长	630 nm
传输信号波形	脉冲

电气数据

保护电路	反极性保护
	过压保护
性能数据	
供电电压 U_B	11 ... 26 V, DC, 包括剩余波纹度
最大电流消耗	14 mA
剩余波纹度	10 %, 来自 U_B

时序

响应时间	0.5 ms
延时	100 ms

连接

连接1	
功能	供电电源
类型	电缆
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	2 芯
核心截面	0.08 mm²

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	16.2 mm x 30 mm x 6.8 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	PC-PBT
镜头盖材料	塑料
净重	40 g
外壳颜色	黑色

操作和显示

显示类型	LED
LED数	1 个

环境数据

环境温度，工作	-25 ... 55 °C
环境温度，储藏	-25 ... 75 °C

认证


防护等级	IP 67
应用标准	IEC 60947-5-2

分类

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ECLASS 13.0	27270901
ECLASS 14.0	27270901
ECLASS 15.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
ETIM 9.0	EC002716
ETIM 10.0	EC002716

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

功能	供电电源
类型	电缆
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	2 芯
核心截面	0.08 mm²

芯线颜色

棕色	V+
蓝色	GND

芯线敷设

操作和显示

LED

显示

说明

1	绿色，长亮	准备就绪
---	-------	------

合适的接收器

	配件编号	名称	配件	说明
	50140122	LE22/2	对射光电传感器（接收）	应用: 小零件探测 供电电压: DC 数字开关量输出: 1 个 开关量输出1: 晶体管, NPN, 亮通 连接: 电缆, 2,000 mm, 3 芯
	50140124	LE22/4	对射光电传感器（接收）	应用: 小零件探测 供电电压: DC 数字开关量输出: 1 个 开关量输出1: 晶体管, PNP, 亮通 连接: 电缆, 2,000 mm, 3 芯
	50140123	LE22/N	对射光电传感器（接收）	应用: 小零件探测 供电电压: DC 数字开关量输出: 1 个 开关量输出1: 晶体管, NPN, 暗通 连接: 电缆, 2,000 mm, 3 芯
	50140125	LE22/P	对射光电传感器（接收）	应用: 小零件探测 供电电压: DC 数字开关量输出: 1 个 开关量输出1: 晶体管, PNP, 暗通 连接: 电缆, 2,000 mm, 3 芯

说明

 遵守设备的使用规定！	
	- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。 - 只能由专业人员将本产品投入运行。 - 请仅根据正确用途使用本产品。